




Presentazione

Gamma	Ovalis C Series
Tipo prodotto	Presa
Device presentation	Mechanism with fixing frame
Numero di prese	1
Tipo di imballo	Paint cover
Vendita quantità indivisibile	1
Numero di morsetti	2
Condizioni d'impiego	All'interno

Caratteristiche tecniche

Montaggio dispositivo	Incasso
Configurazione poli di uscita	2P + E
Schermo	With shutter
Descrizione presa standard	Pin earth
Presa standard	Francese
Tipologia fissaggio	Con ganasce Con viti
Colore	Bianco (RAL 9003)
Finitura superficie	Opaco
Apparecchiatura fornita	Supplied with claws
Corrente nominale	16 A
Tensione nominale di esercizio [Ue]	250 V
Tipo di rete	CA
Frequenza di rete	50/60 Hz
Durata servizio [cicli]	5000 cicli
Durata elettrica	5000 cicli
Collegamenti - morsetti	Terminali senza viti
Forma della testa della vite	Pozidriv No 1
Capacità di connessione a serraggio	1 x 1,5...2 x 4 mm ² per rigido cavi 1 x 1,5...2 x 4 mm ² per a trefolo cavi 1 x 1,5...2 x 4 mm ² per flessibile cavi
Lunghezza di spelatura fili	12 mm
Materiale	ASA + PC: copertura meccanismo PBT (polybutylene terephthalate) GF30: support frame PC (polycarbonato) GF10 FR: carcassa
Altezza	71 mm
Larghezza	71 mm
Profondità	42,5 mm
Profondità di incasso	28 mm

Peso prodotto	0,049 kg
Resistenza agli agenti chimici	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Ambiente

Temperatura di stoccaggio	-5...50 °C
Resistenza dielettrica	2000 V
Temperatura ambiente	5...35 °C
Norme di riferimento	NF C 61-314
Certificazioni prodotto	LCIE: NF 603415A[RETURN]NF
Grado di protezione IK	IK04
Grado di protezione IP	IP20
Caratteristiche ambientali	Decolorante Sapone liquido Liquido per lavaggio finestre Alcol Acetone Olio UV resistente Benzina

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	 Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità  EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Minimum percentage of recycled plastic content	53