

Han 64EEE HMC-M-Crimp



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	09 32 264 3001
规格	Han 64EEE HMC-M-Crimp
浩亭电子目录	https://harting.com/09322643001

标识

类别	插芯
系列	Han® EEE HMC

版本

接线方式	压接针
公母类型	公头
尺寸	24 B
针数	64
接地针	有
详细资料	请单独订购压接针。

技术参数

导体截面积	0.14 ... 4 mm ²
导体截面积 [AWG]	AWG 26 ... AWG 12
额定电流	16 A
额定电压	500 V
额定脉冲电压	6 kV
污染等级	3
绝缘阻抗	>10 ¹⁰ Ω
拧紧力矩	1.2 Nm PE 螺钉 M4
Recommended screw driver	PH2
极限温度	-40 ... +125 °C
插拔次数	≥10,000



Pushing Performance
Since 1945

技术参数

关于插拔次数的说明	与其他 HMC 组件配套使用的可插拔次数
-----------	----------------------

材料特性

材料(插芯)	聚碳酸酯 (PC)
颜色(插芯)	RAL 7032 (卵石灰)
材料阻燃性等级符合 UL 94	V-0
RoHS	符合
ELV 状态	符合
China RoHS	e
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	不包含
加州 65 号提案物质	有
加州 65 号提案物质	铅 镍
铁路车辆防火	EN 45545-2 (2020-08)
包含危险等级的要求集	R22 (HL 1-3)
	R23 (HL 1-3)

规格和认证

规格	IEC 60664-1
	IEC 61984

商业数据

包装尺寸	1
净重	74 g
原产国	德国
欧洲海关关税号	85366990
GTIN	5713140049475
eCl@ss	27440205 工业插头连接器接触部分
ETIM	EC000438
UNSPSC 24.0	39121522