

RCK-TGUM/BL12/ 5,0PUR-U - 主电缆



1684014

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1684014>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



主电缆，应用：传感器/执行器分线盒，位数：12，插槽类型：单通道，状态显示：否；主电缆连接：M23针式插头连接，PUR/PVC，电缆长度：5 m，屏蔽：无，备选产品符合RoHS II非豁免 6c (Pb < 0.1 %) 产品编号：1260770

商业数据

订货号	1684014
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	ABRDCA
产品关键代码	ABRDCA
目录页面	页码128 (PC-2009)
GTIN	4017918172107
单件重量（含包装）	608.9 g
单件重量（不含包装）	589.144 g
原产地	DE

RCK-TGUM/BL12/ 5,0PUR-U - 主电缆



1684014

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1684014>

技术数据

说明

操作注意事项

主电缆指定用于带M23插拔式连接的传感器/执行器分线盒。

产品属性

产品类型	主电缆 , 预制
应用	传感器/执行器分线盒
位数	12

电气特性

额定电压 U_N	48 V AC 60 V DC
------------	--------------------

连接数据

连接方式	固定式连接
------	-------

信号处理

状态显示	否
------	---

材料规格

标识材料 外壳	PUR
触点材料 , 主电缆端	铜合金
主电缆侧触点插芯材料	PA
触点表面材料 , 主电缆端	镀金

连接器

连接1	
插座设计	孔式
插座出线	直头

电缆/电线

电缆长度	5 m
------	-----

PUR/PVC 黑色 [PUR]

尺寸图	
电缆重量	107.4 kg/km

RCK-TGUM/BL12/ 5,0PUR-U - 主电缆



1684014

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1684014>

UL AWM	20549 (80°C/300 V)
位数	11
屏蔽	无
光缆类型	PUR/PVC 黑色 [PUR]
导线结构 信号线	19x 0.15 mm
AWG , 信号线	22
导线结构 , 电压电源	42x 0.15 mm
AWG电源	18
导线横截面	8x 0.34 mm ² (信号线路) 3x 0.75 mm ² (电源线)
线径 , 包括绝缘层	1.3 mm ±0.1 mm (信号线路) 1.8 mm ±0.1 mm (电源线)
电缆外径	8.50 mm ±0.2 mm
外护套 , 材料	PUR
外护套 , 颜色	黑色 RAL 9005
导线材料	铜质绞合线
导线绝缘材料	PVC
单线 , 颜色	棕色 , 蓝色 , 绿色/黄色 , 白色 , 绿色 , 黄色 , 灰色 , 粉色 , 红色 , 黑色 , 紫色
内部护套厚度	≥ 0.15 mm
厚度 , 外部护套	≥ 0.38 mm
总绞线	双绞线
最大导线电阻	≤ 53 Ω/km (信号线路) ≤ 26 Ω/km (电源线)
绝缘电阻	≥ 5 MΩ*km
额定电压 , 电缆	300 V AC
线芯测试电压 / 线芯	2000 V (50 Hz , 5 min)
最小弯曲半径 , 固定安装	7,5 x D
最小弯曲半径 , 活动安装	10 x D
最小弯曲半径 , 固定式安装	64 mm
最小弯曲半径 , 移动式安装	85 mm
动态负载能力 (弯曲)	最大折弯次数: 1500000 , 弯曲半径: 10 x D , 横向轨迹: 2 m , 横向速度: 2 m/s
阻燃	DIN EN 50265
阻油性	符合VDE 0472标准第803部分
其它防护功能	好的抗酸 , 碱溶液及溶剂性
特殊性质	不含硅酮
环境温度 (运行)	-40 °C ... 90 °C (电缆 , 固定式安装) -5 °C ... 80 °C (电缆 , 活动式安装)

环境和真实条件

环境条件	
保护等级	IP65
	IP67

RCK-TGUM/BL12/ 5,0PUR-U - 主电缆



1684014

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1684014>

环境温度 (运行)

-40 °C ... 125 °C (针式/孔式)

RCK-TGUM/BL12/ 5,0PUR-U - 主电缆




1684014

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1684014>

图纸

示意图



M23孔式引脚分配，12芯，插座侧视图

RCK-TGUM/BL12/ 5,0PUR-U - 主电缆



1684014

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1684014>

认证

>To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1684014>



EAC

认证ID: 19060508

RCK-TGUM/BL12/ 5,0PUR-U - 主电缆



1684014

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1684014>

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27060311
ECLASS-12.0	27060311
ECLASS-13.0	27060311

ETIM

ETIM 9.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

RCK-TGUM/BL12/ 5,0PUR-U - 主电缆



1684014

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1684014>

产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是
已知的豁免条款	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50 相关产品的中国RoHS声明表，请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品，不需要出具中国RoHS声明表。
--	--

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)	Lead (CAS编号: 7439-92-1)
SCIP	bee313b4-9706-40e0-a0a0-9505008a1b4f

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
(江宁236信箱) 邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn