

DCMCS565P1-QW

Tronçonneuse compacte 30 cm XR 18V 5Ah Li-Ion Brushless



5035048838532

Description du produit :

Longueur de chaîne (cm) : 30 Capacité du réservoir d'huile (ml) : 215 Régime de chaîne (m/s) : 7.3



Fonctionnalités et avantages du produit :

- MOTEUR BRUSHLESS 18V - Moteur à haut rendement pour réaliser la plupart des applications de coupe de bois.
- GRIFFES DE TRONÇONNAGE - Maintient les grumes pendant la coupe pour un meilleur contrôle et plus de sécurité.
- GUIDE ET CHAÎNE DE 30CM 3/8"LP - Idéal pour couper du bois jusqu'à 25 cm de diamètre.
- JUSQU'À 100 COUPES PAR CHARGE* (*À l'aide d'une batterie DCB184, pin traité sous pression de 100 mm x 100 mm)
- TENSION DE CHAÎNE OUTILLÉE – Serrage fiable du guide pour une maintenance réduite
- OUTIL DE TENSION INTÉGRÉ A LA MACHINE - Pour des ajustements rapides sur le terrain
- CONCEPTION COMPACTE - Peu encombrante pour faciliter le rangement et le transport
- POIGNÉES ERGONOMIQUES - Confortable quelque soit la position de coupe, réduisant la fatigue de l'utilisateur
- JAUGE D'HUILE - La jauge permet de vérifier facilement le niveau d'huile avant de commencer les travaux de coupe.
- FREIN DE CHAÎNE - Arrête la chaîne en moins de 1 seconde lorsqu'il est activé, pour une sécurité maximale de l'utilisateur.

Garantie du produit :

Ce produit bénéficie d'une garantie de 1 an portée à 3 ans après inscription

Éléments inclus :

- Tronçonneuse XR 18V (x1)
- Guide 30 cm 3/8"LP (DT20665) (x1)
- Chaîne 30 cm 3/8"LP (DT20676) (x1)
- Clé de tension de chaîne (x1)
- Lime 4 mm (x1)
- Batterie XR 18V 5 Ah DCB184 (x1)
- Chargeur 4A (x1)

DCMCS565P1-QW

Tronçonneuse compacte 30 cm XR 18V 5Ah Li-Ion Brushless

5035048838532



Produit faisant partie de la série DCMCS565P1

Ref	▲▼	Titre	▲▼
DCMCS565P1-QW		Tronçonneuse compacte 30 cm XR 18V 5Ah Li-Ion Brushless	