

Fiche technique du produit

Spécifications



Resi9 - Coffret en saillie Blanc (RAL 9003)- 2 rangées de 13 modules

R9H13402

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Resi9
Nom du produit	Resi9 CX
Type de produit ou équipement	Enveloppe
Type de coffret	Coffret de répartition
Nombre de modules 18mm par rangée	13
Équipement fournis	1 x kit de marquage 1 x support bornier 2 x plaque d'obturation 1 x bornier de terre 2 x borniers de phase et neutre 1 x couvercle avant 2 x rail Din 2 x protection d'étiquette 1 x étiquette avec inscription
Type de porte	Sans
Normes	CEI 60670-1 CEI 60670-24
Couleur	Boîtier : blanc (RAL 9003)

Complémentaires

Installation du coffret	Saillie
Nombre de rangées horizontales	2
[In] courant nominal	90 A se conformer à CEI 60670
Type de rail	DIN
Description de la plaque de montage	Sans plaque de montage
Compatibilité des répartiteur, peigne, JdB	Compatible XE
Nombre de borniers	1 terre avec 24 sortants 2 phase / neutre avec 7 sortants
Départs du bornier répartiteur	3 x 25 mm² + 21 x 4 mm² pour terre 2 x 35 mm² + 12 x 16 mm² pour phase / neutre
Matière du coffret	Matériau auto-extinguible
Poids du produit	1335 g
Largeur	252 mm
Hauteur	375 mm
Profondeur	108 mm
Profondeur intérieure	106 mm

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Pays cible	France
------------	--------

Environnement

Tenue au feu	750 °C se conformer à EN/IEC 60695-2-11
Degré de protection IP	IP30 sans porte conforme à EN/IEC 60529 IP40 avec porte conforme à EN/IEC 60529
Tenue aux chocs IK	IK08 conforme à EN 50102 IK08 conforme à CEI 62262
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-15...60 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	12,700 cm
Largeur de l'emballage 1	26,700 cm
Longueur de l'emballage 1	38,700 cm
Poids de l'emballage (Kg)	1,521 kg
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	63
Hauteur de l'emballage 2	98,000 cm
Largeur de l'emballage 2	80,000 cm
Longueur de l'emballage 2	120,000 cm
Poids de l'emballage 2	108,000 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >



Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total	12 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	6 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	0.5 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	0.8 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	4 kg CO2 eq.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better



Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Non
Numéro SCIP	5305d5d6-3783-4b3d-abd0-61fa4a6023d7
Directive UE RoHS	Conforme Par Exemption
Règlementation REACH	Référence contenant des SVHC au-delà du seuil
Statut sur la présence d'halogène	Le produit contient des halogènes au-delà des seuils
sans PVC	Oui

Use Longer



Prolongation de vie

Réparation	Non
------------	-----

Use Again



Réemballer et réusiner

Potentiel de recyclabilité, en %	31
Profil de circularité	Informations de fin de vie
Reprise	Oui

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Benefits
Resi9



Easy entry cable by the 4 sides or the bottom of the enclosure



Large space under the frame allowing insertion of cables and hands for easy installation



Can accommodate all types of modular switchgear



Removable DIN rail for easier cable routing