


Bouton Teach pour capteurs de pression

TEACH BUTTON



Application		
Version		pour détecteurs PM1xxx
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	20...30 DC
Sorties		
Charge maxi	[Ω]	(U _b - 14 V) / 21.5 mA
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...60
Indice de protection		IP 65
Tests / homologations		
MTTF	[Années]	2927
Données mécaniques		
Poids	[g]	227
Matières		inox (1.4404 / 316L); PA; FFKM; PBT
Remarques		
Remarques		Si un bouton d'apprentissage est raccordé, aucune communication IO-Link n'est possible.
Unité d'emballage		1 pièces


Bouton Teach pour capteurs de pression

TEACH BUTTON

Raccordement électrique

Câble: 0,9 m, PUR; Longueur de câble max.: 30 m; entre le capteur et le bouton Teach

Raccordement



1	fonctionnement 2 fils
2	fonctionnement 3 fils
OUT2	4...20 mA
	couleurs selon DIN EN 60947-5-2