

# Produktdatenblatt

Spezifikationen



## Zeitrelais iRTA, Ansprechverzögerung, 24-240VAC, 24VDC

A9E16065

EAN Code: 3606480377419

### Hauptmerkmale

|                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Geräteanwendung                    | Zeitverzögerungsrelais            |
| Zeitverzögerungsfunktion           | Einschaltverzögerungen einer Last |
| Baureihe                           | Acti9                             |
| Produktname                        | IRT                               |
| Kurzbezeichnung des Geräts         | iRTA                              |
| Zusammensetzung der Signalkontakte | 1 Wechslerkontakt                 |

### Zusatzmerkmale

|                                      |                                                               |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| [Ie] Bemessungs-Betriebsstrom        | 8 A bei 250 V AC<br>8 A bei 250 V DC<br>0,01 A bei 5 V DC     |
| Impulsdauer                          | > 100 ms                                                      |
| Lokale Signalisierung                | LED, Blitzlicht für Zeitverzögerung<br>LED grün für Strom EIN |
| Typ Einstellung                      | Drehknopf: Konfiguration Zeitverzögerung                      |
| Zeitverzögerungsbereich              | 0,1 - 360000 s                                                |
| Genauigkeitsfehler                   | +/- 10 %                                                      |
| Wiederholungsgenauigkeit             | ± 0,5 %                                                       |
| [Uc] Steuerkreisspannung             | 24 - 240 V AC 50/60 Hz<br>24 V DC                             |
| [UH,nom] Bemessungs-Betriebsspannung | 24 - 240 V AC bei 50/60 Hz<br>24 V DC                         |
| Montagemodus                         | Fest                                                          |
| Montagehalterung                     | 35 mm symmetrische DIN-Schiene                                |
| 9-mm-Raster                          | 2                                                             |
| Höhe                                 | 93 mm                                                         |
| Breite                               | 18 mm                                                         |
| Tiefe                                | 72 mm                                                         |
| Produktgewicht                       | 0,065 kg                                                      |
| Farbe                                | Weiß                                                          |
| Mechanische Lebensdauer              | 5000000 Zyklen                                                |
| Elektrische Lebensdauer              | AC-1: 100000 Zyklen                                           |
| Unterspannungsverhalten              | 100 ms                                                        |

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

|                      |                                                              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|
| Anschlüsse - Klemmen | Tunnelklemmen für 2 Kabel(n) 1,5 mm² flexibel mit Kabelende  |
|                      | Tunnelklemmen für 2 Kabel(n) 1,5 mm² flexibel ohne Kabelende |
|                      | Tunnelklemmen für 2 Kabel(n) 2,5 mm² fest mit Kabelende      |
|                      | Tunnelklemmen für 2 Kabel(n) 2,5 mm² fest ohne Kabelende     |

## Montage

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| Schutzart (IP)                       | IP20        |
| Störfestigkeit gegen Unterbrechungen | 20 ms       |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb      | -5...55 °C  |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung     | -40...70 °C |

## Verpackungseinheiten

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| VPE 1 Art                     | PCE     |
| Anzahl der Geräte pro Packung | 1       |
| VPE 1 Höhe                    | 2,4 cm  |
| VPE 1 Breite                  | 7,4 cm  |
| VPE 1 Länge                   | 10,3 cm |
| Verpackungsgewicht (Lbs)      | 80 g    |

## Vertragliche Gewährleistung

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Garantie (in Monaten) | 18 |
|-----------------------|----|



## Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

[Erläuterung der Environmental Data](#) >

[Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten](#) >



### Umweltbilanz

Umweltproduktdeklaration

[Produktumweltprofil](#)

## Use Better



### Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton

Nein

Verpackung ohne Kunststoff

Nein

SCIP-Nummer

E8d629f8-0d5f-4794-987b-db0bfc263337

EU-RoHS-Richtlinie

[Freistellungskonform](#)

REACH-Verordnung

[Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe \(SVHC\) über dem Schwellwert](#)

## Use Longer



### Verlängerung der Lebensdauer

Reparatur

Nein

## Use Again



### Reproduktion

Circular Economy-Eignung

[Entsorgungsinformationen](#)

Rücknahme

Ja