

DCH775X2-QW

Perforeteur SDS-max XR FLEXVOLT 54V 3Ah Li-Ion Brushless 19.4J

5054905297015



Description du produit :

Force de frappe (E.P.T.A.) : 19.4J Régime à vide (tr/min) : 145-2900 Ø perçage béton/trépan (mm) : 52/150 Cadence de frappe (cps/min) : 1105-2210 Niveau de vibrations (m/s²) : 10.1 Mode (Rotation/Perforation/Percussion) : 2 Perform & Protect

Fonctionnalités et avantages du produit :

- La performance d'un outil filaire !
- Indicateur LED de service et du système anti-rotation
- Système anti-rotation détectant la perte de contrôle et réagissant instantanément en coupant l'alimentation électrique
- Système de contrôle actif des vibrations intégrant une poignée arrière flottante et une poignée latérale avec amorti pour réduire les vibrations
- Stop de rotation pour les applications de démolition dans la brique et la maçonnerie, le rainurage léger dans le béton
- Wireless Tool Control, système permettant l'appairage avec un autre appareil doté du WTC, comme pour les aspirateurs, pour le démarrage et l'arrêt automatique de l'appareil
- Moteur brushless pour une plus grande autonomie et moins de maintenance
- Perform & Protect : faible niveau de vibrations à 10.1 m/s², minimisant la fatigue de l'utilisateur
- Vitesse électronique et contrôle de la force de frappe
- Idéal pour le perçage de trous d'ancrage, de trous traversants, dans le béton, la maçonnerie jusqu'à 52 mm de diamètre. trépan béton jusqu'à 150 mm

Specifications techniques :

- Puissance : 600 W
- Capacité de la batterie [Impérial] : 9 Ah
- Poids (y compris la batterie) : 10.9 Kg

Garantie du produit :

Ce produit bénéficie d'une garantie de 1 an portée à 3 ans après inscription

Éléments inclus :

- Batteries XR FLEXVOLT 54V 3Ah (x2)
- Chargeur multi-voltage (x1)
- Poignée latérale multi-positions (x1)
- Coffret (x1)

