

SUBCON-PLUS-CAN/90X/PG/M12 - D-SUB-Busstecker



2902730

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2902730>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

D-SUB-Stecker, 9-polig, Buchse, mit PG-D-SUB-Stift, Belegung: 2, 3, 5, 7, 9; zwei M12-Kabelzuführungen (A-kodiert) unter 90°. Bussystem: CAN, CANopen®. Abschlusswiderstand über separaten M12-Terminator.



Produktbeschreibung

Die SUBCON-PLUS-Schnellanschlussstecker mit M12-Anschluss gewährleisten eine fehlerfreie Installation von Bussystemen, dank Nutzung von komplett geprüften Komponenten wie Kabeln und Anschlusssteckern. Das innovative Gehäusekonzept bietet besten mechanischen Schutz gegen Umwelteinflüsse bei geringem Gewicht. So sind die Schnellanschlussstecker auch in vibrationsbehafteten Anwendungen bestens einsetzbar. Die einzigartige SPEEDCON-Schnellverriegelung an den M12-Anschlässen bietet einen zuverlässigen Anschluss mit nur einer halben Umdrehung.

Ihre Vorteile

- Einfache Inbetriebnahme, Plug-and-Play
- Fehlerfreie Installation, insbesondere im Serienmaschinenbau
- Schneller Anschluss dank M12-SPEEDCON-Schnellverriegelung
- Geringes Gewicht
- CANopen®
- Terminierung mittels M12-Abschlusswiderstand
- Variante mit Programmieranschluss
- Adapter zwischen IP20- und IP67-Umgebungen
- Durchkontakteierte Schirmung vom M12 zum D-SUB

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2902730
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	M1 - Kommunikationstechn.
Produktschlüssel	DNC541
GTIN	4046356672542
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	76,3 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	50 g
Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	CN

SUBCON-PLUS-CAN/90X/PG/M12 - D-SUB-Busstecker



2902730

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2902730>

Technische Daten

Hinweise

Hinweis zur Anwendung

Hinweis zur Anwendung

Nur für den industriellen Einsatz

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Datenstecker
MTTF	6706 Jahre (SN 29500 Standard, Temperatur 25 °C, Arbeitszyklus 21 %)
	1817 Jahre (SN 29500 Standard, Temperatur 40 °C, Arbeitszyklus 34,25 %)
Pinbelegung	155 Jahre (SN 29500 Standard, Temperatur 40 °C, Arbeitszyklus 100 %) 2, 3, 5, 7, 9

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung U _N	5 V
Nennstrom I _N	100 mA

Anschlussdaten

Anzugsdrehmoment	... 0,4 Nm
------------------	------------

D-SUB-Steckanschluss	
----------------------	--

Anschlussart	D-SUB-Buchse
--------------	--------------

Programmieranschluss	
----------------------	--

Anschlussart	D-SUB-Stecker
--------------	---------------

M12-Steckverbinder	
--------------------	--

Anschlussart	M12-Stecker, A-kodiert
--------------	------------------------

M12-Steckverbinder	
--------------------	--

Anschlussart	M12-Buchse, A-kodiert
--------------	-----------------------

Schnittstellen

Bussystem	CAN, CANopen, SafetyBus-P
Signal	CAN CANopen®

Maße


SUBCON-PLUS-CAN/90X/PG/M12 - D-SUB-Busstecker



2902730

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2902730>

Maßzeichnung



SUBCON-PLUS-CAN/90X/PG/M12 - D-SUB-Busstecker




2902730

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2902730>


Zeichnungen

Maßzeichnung



Maßbild SUBCON-PLUS...90X...M12, lange 90°-Variante

Applikationszeichnung



Bus-/Linienstruktur


SUBCON-PLUS-CAN/90X/PG/M12 - D-SUB-Busstecker



2902730

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2902730>

Schemazeichnung



Funktionselemente

1 = D-SUB-9

2 = Abgehender M12-Anschluss

3 = Eingehender M12-Anschluss

4 = D-SUB PG-Anschluss (abhängig von Variante)


SUBCON-PLUS-CAN/90X/PG/M12 - D-SUB-Busstecker



2902730

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2902730>

Blockschaltbild



Funktionsschaltbild SUBCON-PLUS-CAN/...M12

SUBCON-PLUS-CAN/90X/PG/M12 - D-SUB-Busstecker



2902730

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2902730>

Zulassungen

☞ Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2902730>



cULus Recognized

Zulassungs-ID: E238705

SUBCON-PLUS-CAN/90X/PG/M12 - D-SUB-Busstecker



2902730

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2902730>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27440302
ECLASS-15.0	27440322

ETIM

ETIM 9.0	EC001132
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SUBCON-PLUS-CAN/90X/PG/M12 - D-SUB-Busstecker



2902730

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2902730>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)
SCIP	2dde1a46-b0d7-4a84-849a-7dbe0a061807

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarkstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de