


DIT IS ONZE EIGENDOM EN MAG NIET WERDEN REPRODUCEREN, VERVEERD, OVERGEGEVEN, OF ANDERWIJZIG TOEGANG VERLENEN. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN. ZONDER ONZE SCHRIFTELIJKE TOELATING, BIJ NIET GEBRUIK IS DE TERUGGEGANG VERPLICHT.

THIS IS OUR EXCLUSIVE PROPERTY. IT IS NOT TO BE COPIED, REPRINTED, REPRODUCED, OR DISCLOSED TO A THIRD PARTY, NOR USED FOR MANUFACTURING WITHOUT OUR WRITTEN CONSENT, AND HAS TO BE RETURNED TO US IN CASE OF NO USAGE.

REV.	DATE	DESCRIPTION	BY	C'K'D'
01	03:06:97	CRIMP TOOL ADDED	K.N.	
02	04:15:03	ADD WIRE SIZE INFORMATION	R.Ch	
03	05/05/09	ADD D28 PROTECTION	R.Ch	



PERFORMANCE CHARACTERISTICS

- CURRENT RATING : 13 A MAX.
- CONTACT RESISTANCE : ≤ 3 m Ohm
- CONTACT RETENTION IN INSERT : 110 N MIN.

CONTACTS SUITABLE FOR :

- MS-M
- UT-BANTAM
- UTP-BANTAM
- METALOK BANTAM
- SMS QIKMATE



EXTRACTION TOOL : RX20-25GE1  
 CRIMP TOOL : AF8 TOOL WITH LOCATOR TP1142 ( SELECTOR 8 )  
 WIRE SIZE : AWG 16-14  
 1.50 - 2.50 mm<sup>2</sup>

MATERIAL

- CONTACT BODY :  
 MATERIAL : BRASS  
 \*PLATING : T : 5 μ TIN ALL-OVER, OVER 2 μ NICKEL MIN. ALL-OVER  
 K, J : GOLD FLASH ALL-OVER, OVER 2 μ NICKEL MIN. ALL-OVER
- CONTACT INNER SPRING :  
 MATERIAL : BERYLLIUM COPPER  
 \*PLATING : D28 : 0.75 μ MIN. GOLD ALL-OVER, OVER 2 μ NICKEL MIN. ALL-OVER  
 K : 0.4 μ MIN. GOLD ALL-OVER, OVER 2 μ NICKEL MIN. ALL-OVER  
 J : GOLD FLASH ALL-OVER, OVER 2 μ NICKEL MIN. ALL-OVER  
 T : 5 μ TIN ALL-OVER, OVER 2 μ NICKEL MIN. ALL-OVER
- RETAINING SPRING :  
 MATERIAL : BERYLLIUM COPPER - UNPLATED

BS, A , 202060 , 001 , 03

GEN. ST.	01	02	03	04	05	06	07	08	0D	50	60	70	80	90																	
INT. ST.	10	11	12	13	14	18	20	31	32	33	34	38	39	40	42	43	44	45	46	48	56	70	72	73	75	76	81	82	83	84	88

1DEC ±0,2 2DEC ±0,1 ANGLES ±1° HOEKEN	<b>APPR.</b>	<b>DATE</b>	<b>SIGN.</b>	MS HYFEN FEMALE CRIMP CONTACT-AWG14
WE RESERVE THE RIGHT TO CHANGE DIMENSIONS OR REQUIREMENTS WITHOUT PRIOR NOTICE.	DRAFT	20-11-95	K.NIETVELT	<b>CAT. No.</b> RC 14M30*
ALL DIMENSIONS IN MM	PROD. MGR.			 SOURIAU Route Nationale 23 72470 CHAMPAGNE
 ALLE AFMETINGEN IN MM	PR.ENG.MGR.			
	PR.MGT.MGR.			NOT EXPORT CONTROLLED BS, A , 202060 , 001 , 03 DRAWING NR. CUSTOMER DRAWING
	<b>REFERENCES / REFERENTIES</b>			
	BS, A, 200014, 002 EPM 187 BP, D, 202021, 001			