



SIRIUS 电机起动器 M200D AS-i 通信:AS-Interface 基础直接起动器 机械开关 AC-3, 0.75KW / 400 V 0.15 A...2.00 A 电子过载保护 热敏电阻: THERMOCLICK / PTC 无制动器触点 2DI AS-i + 2DI / 1DO 在设备上 Han Q4/2 - Han Q8/0 带手动现场操作和钥匙开关

产品品牌名称	SIRIUS
产品名称	电机起动器
产品的规格	直接起动器
产品类型名称	M200D
产品功能	
• 现场操作	是
• 用于平行布线的控制电流接口	否
绝缘电压 测定值	500 V
污染程度	3
抗冲击电压能力 测定值	6 000 V
针对安全隔离的最大允许电压	
• 主电路和辅助电路之间	400 V
• 控制电路和辅助电路之间	24 V
防护等级 IP	IP65
耐冲击性	12g / 11ms
机械式使用寿命（转换周期） 主触点的 典型	10 000 000
分配方式	2
RoHS 指令（日期）	07/01/2006
SVHC substance name	Lead - 7439-92-1 Lead monoxide (lead oxide) - 1317-36-8
产品功能	
• 直接起动	是
• 可逆起动	否
产品组件 电机制动的输出	否
产品装备	
• 带有AC 230 V的制动控制	否
• 带有AC 400 V的制动控制	否
• 带有DC 24 V的制动控制	否
• 带有DC 180 V的制动控制	否
• 带有DC 500 V的制动控制	否
产品扩展 用于制动控制的刹车模块	否
产品功能 短路保护	是
短路保护规格	断路器
极限短路电流 (Icu) 分断能力	
• 400 V 时 测定值	50 000 A
• 500 V	50 000 A

时 测定值	
EMC 干扰发射 符合 IEC 60947-1的	CISPR11，环境A(工业区域)
EMC 抗干扰稳定性 符合 IEC 60947-1的	适合锐度3, 环境A(工业领域)
电缆连接的干扰耦合	
• 来自脉冲 按照IEC 61000-4-4的	2kV电网电源连接 / 1kV控制极
• 来自线对地浪涌 符合 IEC 61000-4-5的	2 kV
• 来自导线-导线浪涌 符合 IEC 61000-4-5的	1 kV
安全	
引起危险的停机故障比例	
• 低需求率时 符合 SN 31920	50 %
• 需求率较高 符合 SN 31920	75 %
B10 值 需求率较高 符合 SN 31920	1 000 000
失效率 [FIT] 低需求率时 符合 SN 31920	100 FIT
IEC 61508	
T1 值 用于检测试验间隔时间或使用时间 符合 IEC 61508	20 a
电气安全	
防电击接触保护	防直接接触保护
主电路	
极数 用于主电路	3
开关触点规格	电机的
可设置的电流动作值 电流控制的过载脱扣的	0.15 ... 2 A
电机保护的结构形式	电机全保护
工作电压 测定值	200 ... 440 V
工作电流	
• AC 时 400 V 时 测定值	2 A
• AC-3 时 400 V 时 测定值	2 A
额定功率	
• AC-3 时	
— 400 V 时 测定值	0.75 kW
— 500 V 时 测定值	750 W
• AC-3e 时	
— 400 V 时 测定值	1 kW
— 500 V 时 测定值	0.75 kW
产品功能	
• 可参数化的数字输入端	否
• 可参数化的数字的输出端	否
数字输入端数量	4
插座数目	
• 用于数码的输出端信号	1
• 用于数码的输入端信号	4
数字输出端数量	1
供电电压	
电压类型 电源电压	DC
供电电压 1 DC 时	24 V
供电电压 1 DC 时 测定值	30 V
• 许可最小值	26.5 V
• 许可最大值	31.6 V
控制电路/控制	
电压类型 控制馈电电压的	DC
控制馈电电压 DC 时 测定值	20.4 ... 28.8 V
控制馈电电压 1 DC 时	
• 测定值	24 V
• 测定值	20.4 ... 28.8 V

•	20.4 ... 28.8 V
控制电流 DC 时	
• 待机模式时	100 mA
• 运行期间	600 mA
损耗功率 [W] 辅助和控制电路中	
• 开关状态处于关时 有旁路	2.0736 W
• 开关状态处于开时 有旁路	4.1184 W
响应时间	
接通延迟时间	85 ms
断开延迟时间	65 ms
装入位置	垂直的，水平的，躺倒的
装入位置 建议	水平的
紧固类型	螺栓固定
高度	215 mm
宽度	294 mm
深度	159 mm
环境条件	
安装高度 高度超出水平面以上 最大值	2 000 m
环境温度	
• 运行期间	-25 ... +55 °C
• 存放期间	-40 ... +70 °C
• 运输期间	-40 ... +70 °C
相对空气湿度 运行期间	10 ... 95 %
协议 支持	
• PROFIBUS DP 协议	否
• PROFINET 协议	否
接口规格	
• AS-I 协议	是
• PROFINET 协议	否
• PROFIBUS DP 协议	否
产品功能 数据总线通讯	是
协议 支持 AS-I 协议	是
产品功能 带有IO-Link的控制电流接口	否
电气连接规格 通讯接口的	M12插头
电气连接规格	
• 用于主电路	插头按照标准 ISO 23570, HAN Q4/2
• 用于辅助和控制电路	插头
电气连接规格	
• 1 用于数码的输入端信号	M12插座
• 1 用于数码的输出端信号	M12插座
• 2 用于数码的输入端信号	M12插座
• 3 用于数码的输入端信号	M12插座
• 4 用于数码的输入端信号	M12插座
电气连接规格	
• 在制造商专有的设备接口处	可视接口
• 用于对设备定址	M12插头
• 用于供给供电电压	M12插头
全负载电流 (FLA) 对于三相交流电机 480 V 时 测定值	1.6 A
输出的机械功率 [hp]	
• 对于三相交流电机	
— 460/480 V 时 测定值	0.7 hp
— 575/600 V 时 测定值	1 hp
工作电压 AC 时 60 Hz 时 符合 CSA 和 UL 测定值	600 V

认可 证书

General Product Approval



EMV	Test Certificates	other	Dangerous Good	Environment	Industrial Commu- nication
	Type Test Certificates/Test Report	Confirmation	Transport Information	Environmental Con- firmations	

更多信息

包装信息

<https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (产品目录，产品介绍册，...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (网上订购系统)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/zh/Catalog/product?mlfb=3RK1315-6KS41-2AA0>

Cax 在线发生器


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK1315-6KS41-2AA0>


Service&Support (用户手册，操作说明书，认证证书，特性曲线，常见问题,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/3RK1315-6KS41-2AA0>

图片数据库 (产品照片，2D比例图，3D模型，设备电路图，EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1315-6KS41-2AA0&lang=en





上一次修改:

2024/3/11