

CUC-V14-C1ZNI-T/R4P8 - RJ45连接器



1422667
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1422667>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



RJ45连接器，保护等级: IP65/IP67，位数: 8，1 Gbps，CAT5，标识材料: 金属，接线方式: IDC 快速连接，接线容量: AWG 23- 22，电缆出口: 弯头，Ethernet

优势

- 推拉自锁式ADVANCE连接器
- 锁紧装置，防止意外松脱
- 360°屏蔽，确保数据安全传输
- 最高级别的防静电和电磁干扰，保证可靠传输

商业数据

订货号	1422667
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
注意	定制（不可退回）
销售关键代码	ABNOAA
产品关键代码	ABNOAA
目录页面	页码357 (C-2-2019)
GTIN	4055626311364
单件重量（含包装）	108.6 g
单件重量（不含包装）	95.807 g
原产地	DE

CUC-V14-C1ZNI-T/R4P8 - RJ45连接器



1422667
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1422667>

技术数据

说明

概述	该产品符合PROFINET布线和互连技术规范，版本号3.01，订货号：2252
----	---

产品属性

产品类型	数据连接器（电缆侧）
类型	RJ45
传感器类型	Ethernet
位数	8
连接图表	RJ45
出线口编号	1
型号	14型
屏蔽	有
电缆出口	弯头

绝缘特性

过电压类别	I
污染等级	2

电气特性

额定电压(III/3)	72 V (DC)
额定电流	1.75 A
频率范围	至 100 MHz
额定电压 U _N	48 V
传输介质	铜缆
传输特征（类别）	CAT5
传输速率	1 GBit/s
电力传输	PoE++

连接数据

连接技术

连接方式	IDC 快速连接
连接系统	QUICKON速连
可连接导线横截面AWG	23 ... 22 (刚性) 23 ... 22 (柔性)
导线横截面	0.23 mm² ... 0.32 mm² (刚性) 0.23 mm² ... 0.36 mm² (柔性)

尺寸

宽度	22 mm
高度	50 mm
长度	80 mm

CUC-V14-C1ZNI-T/R4P8 - RJ45连接器



1422667

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1422667>

材料规格

阻燃等级，符合UL 94	V0
密封材料	NBR
外壳材料	金属
外壳表面材料	镀镍

电缆/电线

电缆外径	5.5 mm ... 10 mm
电缆外径	5.5 mm ... 10 mm
电缆截面积	0.25 mm²

机械特性

机械参数

插 / 拔周期	≥ 750
---------	-------

环境和真实条件

环境条件

保护等级	IP65/IP67
环境温度（运行）	-40 °C ... 70 °C
环境温度（存放/运输）	-40 °C ... 70 °C
环境温度（组装）	-10 °C ... 40 °C

CUC-V14-C1ZNI-T/R4P8 - RJ45连接器



1422667

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1422667>

认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1422667>

 cULus认证 认证ID: E335024-20170228				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
	56.5 V	1.75 A	-	-

CUC-V14-C1ZNI-T/R4P8 - RJ45连接器



1422667

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1422667>

分类

ECLASS

ECLASS-13.0	27440290
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC002943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是
已知的豁免条款	6(c)
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	相关产品的中国RoHS声明表，请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品，不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》（CAS编号）	Lead（CAS编号: 7439-92-1）
SCIP	f4b7d3c8-105e-4dc1-af72-252e1b0b7d1b