

产品参数表

规格

脱扣单元 TM160G, ComPacT NSX 160/250 断路器, 热磁, 160 A, 4P4D



C164MG160

主要信息

产品系列	ComPacT new generation
产品系列	ComPacT NSX100...250 new generation
产品类型	脱扣单元
脱扣器名称	TM-G
脱扣器类型	热磁式
适用范围	ComPacT NSX160 ComPacT NSX250 ComPacT NSX160 DC
产品应用	发电机保护
极数	4P
保护极说明	4D
中性线位置	左侧
脱扣器保护功能	LI
保护类型	L : for 过载保护 (热保护) I : for 短路保护 (磁保护)
Trip unit rating	160 A 在...上 40 °C
额定工作电压 [Ue]	690 V AC 50/60 Hz 750 V DC
电网类型	AC DC
电网频率	50/60 Hz
Circuit breaker mounting mode	固定式

补充信息

Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)	可调
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range	0.7...1 x In
Long-time protection delay adjustment type tr	固定式
[tr] long-time protection delay adjustment range	120...400 s 在...上 1.5 x In
Neutral protection settings	1 x Ir (4D)
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii	固定式
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range	440 A
漏电流保护	无漏电保护

免责声明：本文档不构成任何保证，产品的适用性或可靠性

环境

符合标准	TM-D
电击保护级别	Class II
污染等级	3 符合 IEC 60947-1
IP 保护等级	IP40 conforming to IEC 60529
运行温度	-25...70 °C
贮存环境温度	-50...85 °C

包装单位

包装1：包装单位类型	PCE
个/公斤	1
包装1：高度	7.000 cm
包装1：宽度	9.500 cm
包装1：长度	15.000 cm
包装重量	502.000 g

合同保修

保修单	18 个月
-----	-------

施耐德电气希望通过不断开展的“使用更好、使用更长时间、再次使用”的宣传活动来建立供应链伙伴关系、降低材料的影响力并促进材料循环，从而到2050年实现净零排放。

环境数据说明 >

环境足迹	
生命周期总碳足迹	101
产品环境概况(PEP)	产品环境文件
 中国绿色设计产品	支持

Use Better

材料和包装	
回收纸板包装	是
无塑料包装	否
欧盟ROHS指令	符合豁免条件
SCIP编号	Cc480bde-e4f7-4f0c-ae59-ff70fd9f5b22
中国 ROHS 管理办法	中国 ROHS 声明
无卤状态	产品中的卤素含量高于限值

Use Again

重新包装和再制造	
流通资料	产品使用寿命终期信息
回收	不支持
WEEE Label	 该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场，绝不可丢弃于垃圾桶中。