Date: 12/04/2023

MW-XXUN - 0...10 bar - Adaptateur 1/2 NPT-M - 1/2 -14 NPT-F

Pressostat mécanique pour l'industrie du process

Numéro d'article: 48781626

Quantité: 1 pcs

Code: MW-XXUN-BBJSC-2AMZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ ZCK2AW B000360DZZZZZZZZ

Vue d'ensemble:
MW-XXUN - 0...10 bar - Adaptateur 1/2 NPT-M - 1/2 -14 NPT-F
Pressostat mécanique pour l'industrie du process
élements de mesure et matériaux des parties en contact avec le fluide: Membrane inox 316, 304, Inconel ou Hastelloy (piston inox 316) / Raccord process 316L
Contacts électriques: 1 x SPDT, contact argent
plage de réglage: 0...10 bar
Standard, plage de fonctionnement = 0...10 bar, pression d'épreuve 20 bar
Raccord process: Adaptateur 1/2 NPT-M
Raccordement électrique: 1/2 -14 NPT-F
Boîtier avec plaque pour montage direct ou sur paroi
Indice de protection: IP66
Membrane: Acier inox 304/joint torique: FPM/Raccord: Acier inox 316L
marque: WIKA Instruments Italia
Spécifications selon fiche technique: PV 31.10
Répétabilité du point de seuil: ≤ 1% de l'échelle

Définition du point de seuil: Point de seuil configuré selon spécification client
1. point de seuil: 3.60 bar A la baisse,

Détails:
Pressostat mécanique pour l'industrie du process
à membrane, boîtier acier inox
Type MW
Spécifications selon fiche technique: PV 31.10
Répétabilité du point de seuil: ≤ 1% de l'échelle
Contacts électriques: 1 x SPDT, contact argent
plage de réglage: 0...10 bar
Plage de travail: Standard, plage de fonctionnement = 0...10 bar, pression d'épreuve 20 bar
Point de seuil configuré selon spécification client
Unité: bar
Raccord process: Adaptateur 1/2 NPT-M
Raccordement électrique: 1/2 -14 NPT-F
Boîtier avec plaque pour montage direct ou sur paroi
marque: WIKA Instruments Italia
Indice de protection: IP66
MW-XXUN
Membrane: Acier inox 304/joint torique: FPM/Raccord: Acier inox 316L

© 2023 - WIKA Instruments s.a.r.l.

1. point de seuil: 3.60 bar A la baisse,

© 2023 - WIKA Instruments s.a.r.l.