

# Scheda dati

Specifiche



Harmony P6 display modulare P-CAP Wide 12", 1.280x800 pixel, multi-touch (2 punti, con immunità ai disturbi)

HMIDM6600WC

## Presentazione

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| Gamma Prodotto | Harmony P6            |
| Tipo Prodotto  | Pannello touch screen |

## Caratteristiche tecniche

|                       |                                          |
|-----------------------|------------------------------------------|
| Dimensioni display    | 12,1 pollici                             |
| Proporzioni           | 16:9                                     |
| Colore display        | 16 milioni di colori                     |
| Risoluzione in pixel  | 1280 x 800                               |
| Picchi di corrente    | 30 A                                     |
| montaggio dispositivo | Panel mounting<br>Montaggio diretto VESA |
| Dimensioni Foro       | 295 (+ 1/- 0) x 217 (+ 1/- 0) mm         |
| Larghezza             | 308,5 mm                                 |
| altezza               | 230,5 mm                                 |
| Peso Netto            | 2,6 kg                                   |

## Ambiente

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grado di inquinamento                 | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Altitudine di funzionamento           | 2000 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Certificazioni prodotto               | RCM<br>KC<br>UKCA<br>DNV (Modello DC senza HDD/ventola/scheda EtherCAT/display da 22W con slot di espansione)<br>ATEX zone 22 dust (Modello DC, il coperchio USB anteriore deve essere bloccato con una vite)<br>ATEX zona 2 (Modello DC, il coperchio USB anteriore deve essere bloccato con una vite)<br>CULus Classe 1 Divisione 2 (senza opzione DIO)<br>IECEX zone 2 (Modello DC, il coperchio USB anteriore deve essere bloccato con una vite)<br>IECEX zone 22 (Modello DC, il coperchio USB anteriore deve essere bloccato con una vite) |
| Temperatura ambiente di funzionamento | 0...60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| resistenza agli shock                 | 147 m/s² conforme a IEC 61131-2<br>147 m/s² 3 urti in ognuna delle direzioni X, Y e Z                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## Confezionamenti

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Unità di misura confezione 1 | PCE |
|------------------------------|-----|

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Num.unità in pkg.                | 1        |
| Confezione 1: altezza            | 40,0 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 15,0 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 40,0 cm  |
| Peso imballo (Kg)                | 3,3 kg   |
| Unità di misura confezione 2     | P12      |
| Numero di unità per confezione 2 | 24       |
| Confezione 2: altezza            | 150,0 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 80,0 cm  |
| Confezione 2: profondità         | 120,0 cm |
| Confezione 2: peso               | 89,2 kg  |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

| Impronta ambientale                           |                                                 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | 517                                             |
| Informazioni ambientali                       | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a> |

Use Better

| Materiali e imballaggio           |                                                                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Senza gas fluorurati (F-gas)      | Only air and vacuum used for insulation / breaking, no F-gas including SF6            |
| Confezione di cartone riciclato   | Sì                                                                                    |
| Imballaggio senza plastica        | No                                                                                    |
| <a href="#">Direttiva RoHS UE</a> | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) |
| Numero SCIP                       | D7229b34-b75f-4e38-8912-76d4fe04e192                                                  |
| Regolamento REACH                 | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                                                   |
| Stato privo di alogeni            | Product contains halogen above thresholds                                             |
| Senza PVC                         | No                                                                                    |
| Senza silicone                    | No                                                                                    |

Use Longer

| Estensione durata |    |
|-------------------|----|
| Riparazione       | No |

Use Again


| Reimballaggio e rifabbricazione |                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profilo di circolarità          | <a href="#">Informazioni sulla fine della vita</a>                                                                                                                                                                            |
| Ritiro del prodotto             | Sì                                                                                                                                                                                                                            |
| Etichetta RAEE                  |  Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |

Disegni dimensionali

Dimensioni


Modello Advanced larghezza 12 pollici

Dimensioni esterne




- (1) : Lato anteriore  
(2) : Lato sinistro  
(3) : Lato inferiore

Dimensioni esterne con slot PCI/PCIe e kit ventola



- (1) : Lato anteriore  
(2) : Lato sinistro  
(3) : Lato inferiore

Modello Standard larghezza 12 pollici  
Dimensioni esterne




- (1) : Lato anteriore
- (2) : Lato sinistro
- (3) : Lato inferiore


Montaggio e distanza spaziale

Montaggio

Dimensioni dell'apertura del pannello




Angolo di montaggio



Quando si installa questo prodotto in posizione obliqua, la faccia del prodotto non dovrebbe essere inclinata più di 30°.

Distanza



Technical Illustration

Dimensions

---






Image of product / Alternate images

Alternative

---

