

CCVA 2,5/ 9-G-5,08 RNP26THR - PCB插座



1956153
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1956153>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



PCB插座，额定横截面: 2.5 mm²，颜色: 黑色，额定电流: 12 A，额定电压(III/2): 320 V，触点表面: Sn，触点类型: 针式插头，电位数: 9，行数: 1，位数: 9，连接量: 9，产品系列: CCVA 2,5/...-G-RN，针距: 5.08 mm，安装: 通孔回流焊/波峰焊，针脚排列: 直线排列，焊针[P]: 2.6 mm，每个电势的焊针数量: 1，插拔系统: COMBICON MSTB 2,5，针式连接器样式对齐: 标准，互锁: 卡接锁定，安装方式: 锁紧装置，包装类型: 纸箱包装，插座带自锁法兰：关于通孔回流焊技术的用户信息和设计建议，请访问：“下载”

优势

- 设计用于整合到SMT焊接过程中
- 竖直连接可实现在PCB上多排布局
- 确保设备设计的高度灵活性 – 只需一个插座，便可满足运用了不同连接技术的连接器所需
- 封闭式轮廓可确保插拔式连接的稳定性
- 直观式锁紧机构可防止意外断开

商业数据

订货号	1956153
包装单位	50 pc
最小订货量	50 pc
注意	定制（不可退回）
销售关键代码	AACTBJ
产品关键代码	AACTBJ
目录页面	页码301 (C-1-2013)
GTIN	4017918926908
单件重量（含包装）	4 g
单件重量（不含包装）	3.419 g
原产地	DE

CCVA 2,5/ 9-G-5,08 RNP26THR - PCB插座



1956153
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1956153>

技术数据

产品属性

产品类型	PCB插座
产品系列	CCVA 2,5/...-G-RN
产品线	COMBICON Connectors M
类型	适于通孔再流焊的元件
位数	9
针距	5.08 mm
连接量	9
行数	1
电位数目	9
安装法兰	锁紧装置
针脚排列	直线排列
每个电位的焊针	1

电气特性

特性

额定电流 I_N	12 A
额定电压 U_N	320 V
接触电阻	1 mΩ
额定电压 (III/3)	250 V
额定电涌电压 (III/3)	4 kV
额定电压 (III/2)	320 V
额定电涌电压 (III/2)	4 kV
额定电压 (II/2)	400 V
额定电涌电压 (II/2)	4 kV

安装

安装类型	通孔回流焊/波峰焊
针脚排列	直线排列

工艺说明

过程	回流/波峰焊
潮敏级别	MSL 1
分类温度 T_c	260 °C
回流焊焊接周期	3

材料规格

材料数据 - 联系方法

注意事项	符合WEEE/RoHS，根据IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201的要求没有晶须
接触件材料	CU合金

CCVA 2,5/ 9-G-5,08 RNP26THR - PCB插座



1956153
https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1956153

表面特性	镀锡
触点区域金属表面（顶层）	锡 (3 - 5 µm Sn)
触点区域金属表面（中层）	镍 (1.3 - 3 µm Ni)
焊接区域金属表面（顶层）	锡 (3 - 5 µm Sn)
焊接区域金属表面（中层）	镍 (1.3 - 3 µm Ni)

材料数据 - 壳体

颜色 (外壳)	黑色 (9005)
绝缘材料	LCP
绝缘材料组	IIIa
CTI符合IEC 60112	175
阻燃等级，符合UL 94	V0

说明

焊接工艺的详细介绍	回流焊工艺符合IEC 60068-2-58或DIN EN 61760-1（最新版本）标准 潮敏分级（MSL）= 1，符合IPC/JEDEC J-STD-020-C
-----------	--

尺寸

尺寸图	
针距	5.08 mm
宽度 [w]	51.54 mm
高度[h]	14.6 mm
长度[l]	8.6 mm
高度	12 mm
焊针长度[P]	2.6 mm
引脚尺寸	1 x 1 mm

PCB设计

孔径	1.6 mm
----	--------

机械测试

外观检查

规格	IEC 60512-1-1:2002-02
结果	已通过测试

尺寸检查

规格	IEC 60512-1-2:2002-02
结果	已通过测试

抗擦抹性

CCVA 2,5/ 9-G-5,08 RNP26THR - PCB插座



1956153

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1956153>

规格	IEC 60068-2-70:1995-12
结果	已通过测试

极性保护和编码

规格	IEC 60512-13-5:2006-02
结果	已通过测试

插芯中的触点底座

规格	IEC 60512-15-1:2008-05
插芯触点支架 要求 >20 N	已通过测试

插入/拔出力

结果	已通过测试
周期数	25
每个接线位的插入强度约	8 N
每个接线位的拔出强度约	6 N

电气测试

温度测试 | 测试组C

规格	IEC 60512-5-1:2002-02
已测芯数	12

绝缘电阻

规格	IEC 60512-3-1:2002-02
绝缘电阻，相邻接线位	> 5 MΩ

电气间隙和爬电距离 |

规格	IEC 60664-1:2007-04
绝缘材料组	IIIa
比较跟踪指标 (IEC 60112)	CTI 175
额定绝缘电压 (III/3)	250 V
额定电涌电压 (III/3)	4 kV
最小电气间隙值 – 不均匀电场 (III/3)	3 mm
最小爬电距离(III/3)	4 mm
额定绝缘电压 (III/2)	320 V
额定电涌电压(III/2)	4 kV
最小电气间隙值 – 不均匀电场 (III/2)	3 mm
最小爬电距离(II/2)	3.2 mm
额定绝缘电压 (II/2)	400 V
额定过电压 (II/2)	4 kV
最小电气间隙值 – 不均匀电场 (II/2)	3 mm
最小爬电距离(II/2)	4 mm

环境和真实条件

振动测试

CCVA 2,5/ 9-G-5,08 RNP26THR - PCB插座



1956153

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1956153>

规格	IEC 60068-2-6:2007-12
频率	10 - 150 - 10 Hz
扫描速率	1倍频程/分钟
振幅	0.35 mm (10 Hz ... 60.1 Hz)
加速度	5g (60.1 Hz ... 150 Hz)
每轴的测试周期	2.5 h
测试方向	X-, Y- 与 Z-轴

耐久性测试

规格	IEC 60512-9-1:2010-03
海平面脉冲耐受电压	4.8 kV
体积电阻 R ₁	1 mΩ
体积电阻 R ₂	1 mΩ
插入 / 拔出周期	25
绝缘电阻，相邻接线位	> 5 MΩ

气候测试

规格	ISO 6988:1985-02
腐蚀应力	0.2 dm ³ 的SO ₂ 气体通入容量300 dm ³ 的箱体，温度40°C，1周期
热应力	100 °C/168 h
大功率频率耐受电压	2.21 kV

环境条件


环境温度（运行）	-40 °C ... 100 °C (取决于衰减曲线)
环境温度（存放/运输）	-40 °C ... 70 °C
相对湿度（存放/运输）	30 % ... 70 %
环境温度（组装）	-5 °C ... 100 °C

包装规格

包装类型	纸箱包装
------	------

图纸

图表



型号：FKC 2,5/...-ST-5,08-RF，带CCVA 2,5/...-G-5,08 RNP26THR

CCVA 2,5/ 9-G-5,08 RNP26THR - PCB插座



1956153

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1956153>

认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1956153>

 cULus认证 认证ID: E60425-19931011				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
使用组 B				
标准	300 V	16 A	-	-
使用组 D				
标准	300 V	10 A	-	-
备选1	150 V	15 A	-	-

 VDE报告 带生产监控 认证ID: 40041286				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
	400 V	12 A	-	-

 VDE绘图认证 认证ID: 40050079				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
	320 V	16 A	-	-

CCVA 2,5/ 9-G-5,08 RNP26THR - PCB插座



1956153

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1956153>

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27460201
ECLASS-12.0	27460201
ECLASS-13.0	27460201

ETIM

ETIM 9.0	EC002637
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

CCVA 2,5/ 9-G-5,08 RNP26THR - PCB插座



1956153
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1956153>

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn