Fiche technique du produit

Spécifications



Harmony XV4 - embase alim avec couvercle - Ø40 - gris - 24VACDC - fixation murale

XV4C21BL

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Harmony XV4
Type de produit ou équipement	Base
Composition de l'appareil	Base + adaptateur montage mural & couvercle
Nom de l'appareil	XV4
Diamètre de fixation	40 mm
Raccordement électrique	24V
Montage de l'appareil	Mural
Position de montage	Droit/inversé
Variante de construction	Jusqu'à 5 modules (4 lentilles + 1 son ou 5 lentilles)
Matière	Polycarbonate
Couleur du boitier	Blanc
Poids du produit	0,062 kg

Complémentaires

[Ue] tension assignée d'emploi	24 V CA 50/60 Hz 24 V CC
Limites de la tension assignée d'emploi	21,6...26,4 V CA/CC
Classe de protection contre les chocs électriques	Classe III
Mode de raccordement	Jonctions à ressorts (Push 'n Stay), 6 x 0,25...6 x 1,5 mm² avec embout Jonctions à ressorts (Push 'n Stay), 6 x 0,25...6 x 1,5 mm² sans embout
Entrée de câble	Entrée latérale
[Ui] tension assignée d'isolement	50 V
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	500 V

Environnement

Degré de pollution	2
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-10…50 °C
Température ambiante pour le stockage	-35…70 °C
Degré de protection IP	IP65
Environmental Type ratings	UL type 12
Tenue aux vibrations	6 gn, amplitude = +/-0,5 mm (f = 10…150 Hz)en fonctionnement
Tenue aux chocs mécaniques	20 gn (durée = 11 ms) pour en fonctionnement

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Normes	UL 60947-5-1 CEI 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-5-1
Certifications du produit	cULus CCC RCM UKCA CE

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	7,300 cm
Largeur de l'emballage 1	7,500 cm
Longueur de l'emballage 1	13,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	86,000 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	30
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm
Poids de l'emballage 2	3,118 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total	**1 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	**0.9 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Profil environnemental	**Profil environnemental du Produit**

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	**Oui**
Emballage sans plastique	**Oui**
Directive UE RoHS	**Conforme Par Exemption**
Règlementation REACh	**Référence contenant des SVHC au-delà du seuil**

Use Longer

Prolongation de vie

Réparation	**Non**


Use Again

Réemballer et réusiner

Potentiel de recyclabilité, en %	**80**
Profil de circularité	**Informations de fin de vie**
Reprise	**Non**
Label DEEE	**Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.**

Image of product / Alternate images

Alternative





Fiche technique du produit

XV4C21BL





Fiche technique du produit

XV4C21BL



