

Produktdatenblatt

Spezifikationen



Multifunktionsrelais iRTMF, 12-240V AC/DC Funkt. iRTA, iRTB, iRTC, iRTH

A9E16070

EAN Code: 3606480377464

Hauptmerkmale

Geräteanwendung	Zeitverzögerungsrelais
Zeitverzögerungsfunktion	Multimode-Geräte
Baureihe	Acti9
Produktname	IRT
Kurzbezeichnung des Geräts	iRTMF
Zusammensetzung der Signalkontakte	1 Wechslerkontakt

Zusatzmerkmale

[Ie] Bemessungs-Betriebsstrom	8 A bei 250 V AC 8 A bei 250 V DC 0,01 A bei 5 V DC
Impulsdauer	> 100 ms
Lokale Signalisierung	LED, Blitzlicht für Zeitverzögerung
Typ Einstellung	A B C oder H: 4 Zeitverzögerungstyp Auswahl Drehknopf: Konfiguration Zeitverzögerung
Zeitverzögerungsbereich	0,1 - 360000 s
Genauigkeitsfehler	+/- 10 %
Wiederholungsgenauigkeit	± 0,5 %
[Uc] Steuerkreisspannung	12 - 240 V AC 50/60 Hz 12 - 240 V DC
[UH,nom] Bemessungs-Betriebsspannung	12 - 240 V AC bei 50/60 Hz 12 - 240 V DC
Montagemodus	Fest
Montagehalterung	35 mm symmetrische DIN-Schiene
9-mm-Raster	2
Höhe	93 mm
Breite	18 mm
Tiefe	72 mm
Produktgewicht	0,065 kg
Farbe	Weiß
Mechanische Lebensdauer	5000000 Zyklen
Elektrische Lebensdauer	AC-1: 100000 Zyklen
Unterspannungsverhalten	100 ms

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Anschlüsse - Klemmen	Tunnelklemmen für 2 Kabel(n) 1,5 mm² flexibel mit Kabelende
	Tunnelklemmen für 2 Kabel(n) 1,5 mm² flexibel ohne Kabelende
	Tunnelklemmen für 2 Kabel(n) 2,5 mm² fest mit Kabelende
	Tunnelklemmen für 2 Kabel(n) 2,5 mm² fest ohne Kabelende

Montage

Schutzart (IP)	IP20
Störfestigkeit gegen Unterbrechungen	20 ms
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-5...55 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...70 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	2,200 cm
VPE 1 Breite	7,400 cm
VPE 1 Länge	10,200 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	83,000 g
VPE 2 Art	S02
VPE 2 Menge	40
VPE 2 Höhe	15,000 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	3,814 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

[Erläuterung der Environmental Data](#) >

[Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten](#) >



Umweltbilanz

Umweltproduktdeklaration

[Produktumweltprofil](#)

Use Better



Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton

Nein

Verpackung ohne Kunststoff

Nein

SCIP-Nummer

E8d629f8-0d5f-4794-987b-db0bfc263337

EU-RoHS-Richtlinie

[Freistellungskonform](#)

REACH-Verordnung

[Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe \(SVHC\) über dem Schwellwert](#)

Use Longer



Verlängerung der Lebensdauer

Reparatur

Nein

Use Again



Reproduktion

Circular Economy-Eignung

[Entsorgungsinformationen](#)

Rücknahme

Ja