

Fiche technique du produit

Spécifications



Moteur 230V 40Nm signal 3pts-TOR pour vanne papillon VF208

MF40-230F

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Type de produit ou équipement	Actionneur
Type d'actionneur	Électrique
Série de produits d'actionneurs	MF40
Modèle d'actionneur	MF40-230F T54 00
Destination du produit	vannes papillon
Commande	Tournant
Type de commande	Électrique
Fonction interrupteur	2 SPDT (en option)
Tension d'alimentation nominale	24 V CA/CC
Puissance consommée	5 W
Puissance consommée en VA	9 VA CA
Consommation moyenne au maintien en W	2,5 W
Retour perte de puissance	Reste en position
Signal de commande	2 positions (marche/arrêt) Flottant
Classe d'isolation électrique	Classe II
Couple de serrage	354 lb.in 40 N.m
Indicateur de position	Indicateur de course sur support
Fils et connexions	Bornier
Degré de protection IP	IP54
Température ambiante de fonctionnement	0...50 °C
Région cible	Europe Asie Pacifique Australie

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	29,8 cm
Largeur de l'emballage 1	19,8 cm
Longueur de l'emballage 1	15,2 cm
Poids de l'emballage 1	2,48 kg

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Use Better

 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Non
Directive UE RoHS	Conforme aux exemptions
Règlementation REACH	Déclaration REACH

Use Again

 Réemballer et réusiner	
Profil Économie Circulaire	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	No