




PMEY30-XL-N

Corps de roulement à bride

Paliers auto-aligneurs PMEY, corps de palier à 4 trous de fixation, fonte grise, centrage, vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité P

X-life

Information technique



Votre alternative produit actuelle

rainure	N	Corps de palier en fonte avec rainure pour couvercles
Matériaux	GG	Grey cast iron

dimensions principale & données de performance

d	30 mm	Alésage
H	125 mm	Hauteur de bride
U	19 mm	Hauteur totale de l'ensemble
C _r	20.700 N	Charge dyn. de base, radiale
C _{0r}	11.300 N	Charge stat. de base, radiale
C _{ur}	480 N	Limite à la fatigue, radiale
≈m	0,91 kg	Poids

Cotes de montage

J	100 mm	Diamètre primitif (trous)
N	11,5 mm	Trou de fixation
Z	80 mm	Diamètre centrage
	h8	Ajustement diamètre centrage
n	4	Nombre de vis de fixation



Dimensions

A	20,5 mm	Hauteur logement
A ₁	9,5 mm	Épaisseur de bride
A ₂	2 mm	Distance piste
B	30 mm	Largeur
S	2 mm	Largeur du chanfrein
Q	M6	Taraudage de raccordement pour lubrification

information additionnelle

1	Nombre de logements
ME06	Corps de palier
GAY30-XL-NPP-B	Désignation roulement
KASK06	Couvercle de protection

Plage de température

T _{min}	-20 °C	Température de fonctionnement min.
T _{max}	120 °C	Température de fonctionnement max.