

Données techniques



1218SK

Roulements à rotule sur billes



Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, alésage conique, ouvert

VISUEL(S)



DEFINITION TECHNIQUE

Marque	NTN
d - Diamètre Intérieur	90 mm
D - Diamètre Extérieur	160 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure	30 mm
rs - Rayon mini de Raccordement	2 mm
Référence du manchon associé	H218X
Classe de Jeu Radial	CN
Classe de précision	P0
Masse	2,56 kg

PERFORMANCE PRODUIT

C - Capacité charge dynamique	57500000 mN
C0 - Capacité Charge Statique	23500000 mN
Cu - Charge limite à la fatigue	940000 mN
e - Coefficient	0.17
Y0 - Coefficient charge statique axiale	3.9
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur	3.8
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur	5.8
N lim - Vitesse limite Lubrification huile	25800 °/s
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse	21600 °/s
Tmin - Température mini de Fonctionnement	253,15 °K
Tmax - Température max de Fonctionnement	393,15 °K

DIMENSIONS D'INSTALLATION

da min - Diamètre mini épaulement BI	99 mm
--------------------------------------	-------



DIMENSIONS D'INSTALLATION

da max - Diamètre max épaulement BI	111 mm
db - Diamètre mini Passage Manchon	95 mm
Ce - Longueur mini Passage Manchon	6 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE	151 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement	2 mm

