

CARACTERÍSTICAS

- Hay varias roscas disponibles
- Completamente sellado contra el polvo
- Excelente resistencia al agua
- Latón chapado en níquel de alta calidad
- Contratuerca y junta suministradas

Prensaestopas RS Pro M63 con contratuerca, latón chapado en níquel, IP68

Código RS 831-9043



Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan piezas de calidad profesional en todas las categorías de productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas líderes sin pagar un precio superior.

Descripción del

RS Pro presenta una gama de prensaestopas roscados métricos que ofrecen una excelente protección contra tirones y protección para el cable. Los prensaestopas le permiten montar un cable en un orificio pretaladrado. Muy habituales en la construcción y entre los ingenieros eléctricos, los prensaestopas son fáciles de usar. Los prensaestopas tienen un nivel de protección IP68, es decir, ofrecen una protección excepcional al aire libre y en otros entornos hostiles. Todos los modelos son muy fiables y de excelente calidad.

Especificaciones

Tamaño de rosca	M63
Material	Latón chapado en níquel
Color	Metálico
Contratuerca incluida	Sí
Garra	PA6
Sellado	Neopreno
Aplicación	Maquinaria con componentes internos delicados, telecomunicaciones, caudalímetros, generadores de energía subacuáticos

Especificaciones mecánicas

Diámetro máximo del cable	44mm
Diámetro mínimo del cable	37mm
Longitud de rosca L2	77mm
Diámetro exterior de rosca D1	63mm
Grosor de la contratuerca	5.5mm

Especificaciones del entorno de funcionamiento

• Temperatura de funcionamiento mín.: -20 °C	-40°C
---	-------

Temperatura de funcionamiento máxima; 90 °C	100°C
Rango de temperatura de funcionamiento	-40 °C a 100 °C.

Categoría de protección

Índice de protección IP	IP68
-------------------------	------

Aprobaciones

Cumplimiento/Certificaciones	EN 61340
Se cumplen los estándares	Compatible con RoHS



RS Article No.	SIZE	Cable Range [Φ] (MM)	d (MM)	H (MM)	L (MM)	t (MM)
831-9012	M12×1.5	3—6.5	12	14	6	2.8
831-9021	M16×1.5	5—10	16	20	6	2.2
831-9024	M20×1.5	8—14	20	24	8	3.0
831-9028	M25×1.5	9—16	25	27	7.5	3.0
831-9037	M32×1.5	15—22	32	35	8.5	3.5
831-9030	M40×1.5	22—32	40	50	12	4.5
831-9034	M50×1.5	31—38	50	57	12	5.0
831-9043	M63×1.5	37—44	63	65	12	5.5
831-9046	PG7	3—6.5	12.5	14	6	2.8
831-9040	PG9	4—8	15.2	18	6.5	2.5
831-9059	PG11	5—10	18.6	20	7	3.0
831-9052	PG13.5	6—12	20.4	22	7.5	3.0
831-9056	PG16	8—14	22.5	24	7	3.0
831-9065	PG21	13—18	28.3	30	8	3.5
831-9068	PG29	18—25	37.0	40	9.5	4.0
831-9062	PG36	22—32	47.0	50	12	4.5

Dimensions:

