

Exzentrerschleifer GEX 40-150 Professional

SP - INDUSTRIELLE LEISTUNG

- ▶ Leistungsstarker 400W-Motor für hohe Abtragsleistung und optimale Leistung bei Belastung
- ▶ Robustes Werkzeug für eine längere Lebensdauer und Zuverlässigkeit
- ▶ 5.500 - 12.000 min⁻¹ für genaue Ergebnisse

USP - MULTI-LOCH PAD

- ▶ Flexibilität zur Verwendung jeder beliebigen Schleifpapiermarke
- ▶ Hervorragende Staubeffizienz verringert das Risiko von Oberflächenfehlern, die durch überschüssigen Schmutz verursacht werden
- ▶ Mehr als 2-fache Lebensdauer des Schleifpapiers durch die erhöhte Staubeffizienz des Mehrlochsleifpads in Verbindung mit dem Mehrlochsleifzubehör

NEU!



SP - WEICHE GRIFFBEREICHE

- ▶ Für eine komfortable Anwendung und eine gute Handhaftung

SP - 4 METER STROMKABEL

- ▶ Der Benutzer spart Zeit, da ein Verlängerungskabel unnötig wird



SP - OPTIMIERUNG DER STAUBSAMMLUNG

- ▶ Staubbehälter zur Reduzierung von Luftschadstoffen
- ▶ 'Click & Clean'-System für eine reibungslose Vakuumverbindung

USP - ENTKOPPELTES GEHÄUSE

- ▶ Vibrationskontrolle – dank patentiertem gekoppeltem Gehäuse
- ▶ ermüdungsfreies Arbeiten und Verminderung des Verletzungsrisiko



Exzentrerschleifer

GEX 40-150 Professional, L-BOXX

Anwendernutzen

- **Längere Lebensdauer des Schleifpapiers**
Mehr als 2-fache Lebensdauer des Schleifpapiers durch die erhöhte Staubeffizienz des Mehrlochsleifpads in Verbindung mit dem Mehrlochsleifzubehör*
- **Hervorragende Oberflächenqualität**
Hohe Staubeffizienz verringert die Wahrscheinlichkeit von Oberflächenfehlern, die durch überschüssigen Schmutz verursacht werden
- **Freiheit für den Benutzer**
dank der Flexibilität, jede beliebige Schleifpapiermarke zu verwenden und gleichzeitig eine optimale Staubabsaugung zu gewährleisten

Technische Daten

- | | |
|----------------------------|---------------------------------|
| • Antriebsleistung | 400 W |
| • Leerlaufdrehzahl | 5,500-12,000 min ⁻¹ |
| • Schwingzahl | 11,000-24,000 min ⁻¹ |
| • Schwingkreisdurchmesser | 4 mm |
| • Schleiftellerdurchmesser | 150 mm |
| • Gewicht (netto/brutto) | 2,4 / 5,76 kg |
| • Länge x Breite | 409 x 197 mm |



- Lieferumfang: GEX 40-150 Professional, L-BOXX
- Verpackungsgröße (L/B/H): 445 x 265 x 355 mm
- Anzahl auf Palette/VPE: 20 / 1 Stk.
- Waren-ID: 84672959
- Bildnummern: 330659
- Herstellland: Ungarn
- Vorgängermodell: GEX 125-150 AVE (060137B101)
- Erste Lieferung: September 2020

PRC 360



Bezeichnung	Bestell-Nr.	EAN-Code	UVP € exkl. MwSt.
GEX 40-150 Professional, L-BOXX	060137B201	4059952528755	302,-

*Getestet mit Multi-Loch-Pad und 400grit Multi-Loch-Schleifpapierscheibe

2

Intern | PT-BI/MKR-DE | 09.03.2020

© Robert Bosch Power Tools GmbH 2020. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.