



Principales

Gamme de produits d'actionneurs	SpaceLogic
Type de produit ou équipement	Actionneur
Type d'actionneur	Électrique
Série de produits d'actionneurs	MG350C
Modèle d'actionneur	MG350C
Destination du produit	Vanne à clapet
Consommation moyenne au maintien en W	0,5 W
Retour perte de puissance	Retour sans ressort
Signal de commande	2 positions (marche/arrêt) Flottant
Raccordement du conduit	1 trou de conduit de 20 mm Presse-étoupe pour câble O/D 6-12 mm
Cycle de fonctionnement	20 %
Région cible	Europe Asie Pacifique Australie

Complémentaires

Commande	Linéaire
Type de commande	Remise à zéro automatique
[Us] tension d'alimentation	24 V CA/CC
Signal de retour	2...10 V CC
Puissance consommée en W	3 W
Longueur de course	0,9375 Mm
Étalonnage automatique de la course	Vrai
Classe d'isolation électrique	Classe II
Force N	350 N
Force lbf	79 Lbf
Indicateur de position	Indicateur de course sur support
Caractéristiques supplémentaires	Indicateur d'état LED
Fils et connexions	Bornier débrochable
Raccordement valve	Tringlerie intégrale
Temps de course	102 S
Matière	Téflon renforcé: bouchon EPDM: joints toriques Polycarbonate: enveloppe

Environnement

Degré de protection IP	IP22
Température ambiante de fonctionnement	-5...55 °C
Humidité relative	5...95 % sans condensation
Température ambiante de stockage	-40...70 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	17,6 Cm
Largeur de l'emballage 1	14,2 Cm
Longueur de l'emballage 1	8,4 Cm
Poids de l'emballage 1	780 G
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	12
Hauteur de l'emballage 2	30 Cm
Largeur de l'emballage 2	30 Cm
Longueur de l'emballage 2	40 Cm
Poids de l'emballage 2	8,601 Kg

Durabilité de l'offre

Numéro SCIP	49849d09-0ec6-4379-8386-2371272e35df
Emballage sans plastique	Non
Emballage avec carton recyclé	Oui
Règlementation REACH	Déclaration REACH
REACH sans SVHC	Oui
Directive UE RoHS	Conforme aux exemptions Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Informations d'exemption RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil Économie Circulaire	Informations De Fin De Vie
Reprise	No
Teneur en métaux recyclés	0
Global warming ; Total life cycle	27 kg CO2 eq.
Empreinte carbone (kg CO2 eq.)	27

Product Life Status : **Commercialisé**