



Presentazione

Gamma prodotto	Harmony XVL
Tipo prodotto	Luce pilota LED con cappuccio lenti integrale
Nome componente	XVL
Diametro di montaggio	12 mm
Sorgente luminosa	LED coperto
Colore LED di segnalazione	Rosso
Tipo di protezione	Resistenza autoregolatrice integrale Diodo integrato
Tensione alimentazione nominale [us]	5 V
Grado di protezione IP	IP65 conforme a CEI 60529 (con guarnizione XVLZ912) IP65 conforme a NF C 20-010 (con guarnizione XVLZ912) IP40 conforme a CEI 60529 IP40 conforme a NF C 20-010

Caratteristiche tecniche

Tipo circuito di alimentazione	CC
Conessioni - morsetti	Raccordo filettato: capacità di serraggio 1 x 0,2...1 x 1,5 mm²
Assorbimento [A]	25 mA
Tensione nominale di isolamento [Ui]	50 V conforme a IEC 60947-1
Durata fonte luminosa	100000 H
Limite tensione nominale	0,8...1,1 Un
Descrizione morsetti ISO n°1	(X1-X2)PL
Altezza	16 mm
Larghezza	16 mm
Profondità	51 mm
Peso netto	0,007 kg

Ambiente

Certificazioni prodotto	UL[RETURN]CSA
Trattamento di protezione	TC
Temperatura ambiente	-25...70 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...70 °C
Categoria di sovratensione	Classe 3 conforme a IEC 60536 Classe 3 conforme a NF C 20-030

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Mercury free	Sì
RoHS exemption information	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina

Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.