

5902MT/AS
Assortimento di 99 utensili per macchine movimento terra (CATERPILLAR)

Movimento terra

		art.
	059021054	5902MT/AS



- n. 2 **30**: punzoni Ø 3 - 4 mm
- n. 2 **31**: cacciaspina Ø 6 - 8 mm
- n. 1 **32**: bulino Ø 4 mm
- n. 2 **35**: scalpelli piatti nervati 150 - 200 mm
- n. 20 **42AS**: chiavi combinate 1/4÷1.1/2"
- n. 6 **90AS**: chiavi poligonali curve 1/4x5/16 - 3/8x7/16 - 1/2x9/16 5/8x3/4 - 11/16x13/16 - 7/8x15/16"
- n. 11 **96AS/B11**: chiavi maschio esagonale piegate ○ 3/64÷3/8"
- n. 10 **920AS**: chiavi a bussola poligonali □ 1/2" ○ 7/16 - 1/2 - 9/16 5/8 - 11/16 - 3/4 - 13/16 - 7/8 - 15/16 - 1"
- n. 1 **920/21**: prolunga - 1/2" 125 mm
- n. 1 **920/22**: prolunga - 1/2" 255 mm
- n. 1 **920/25**: snodo 1/2"
- n. 1 **920/42**: quadro maschio 1/2" con spina scorrevole
- n. 1 **920/50**: cricchetto reversibile quadro scorrevole 1/2" Ⓢ
- n. 12 **928AS**: chiavi a bussola esagonali ○ □ 3/4", 7/8 - 15/16 - 1 - 1.1/16 - 1.1/8 - 1.1/4 - 1.5/16 1.1/2 - 1.5/8 - 1.11/16 - 1.7/8 - 2"
- n. 1 **928/21**: prolunga - 3/4" 200 mm
- n. 1 **928/36A**: quadro maschio snodato 3/4" con impugnatura
- n. 1 **928/42**: quadro maschio 3/4" con spina scorrevole
- n. 1 **928/55**: cricchetto reversibile 3/4" Ⓢ
- n. 1 **964**: leva con estremità a punta e a becco
- n. 1 **1048N**: pinze regolabili cerniera chiusa 250 mm
- n. 1 **1055**: pinza autobloccante ganasce sagomate
- n. 1 **1084GBM**: tronchesi a grande effetto, a taglienti diagonali, finitura industriale ⚡ 160 mm
- n. 1 **1128BMX**: forbici per elettricisti lame diritte 147 mm
- n. 1 **1150GBM**: pinze universali a grande effetto, finitura industriale = 180 mm
- n. 1 **1166GBM**: pinze a becchi mezzotondi lunghissimi, diritti zigrinati, impugnatura bimatériale, finitura industriale ● 160 mm
- n. 4 **1260E**: giravite lama piatta con esagono di manovra ● 6,5x150 - 8x175 - 10x200 - 12x250 mm
- n. 3 **1262E**: giravite Phillips® con esagono di manovra ⊕ PH2x150 - PH3x175 - PH4x200 mm
- n. 1 **1377**: martello testa tonda penna sferica 900 g
- n. 1 **1390**: mazzuola con battenti in materiale plastico Ø 35 mm
- n. 1 **1708/20**: spessimetro 150 - 200 mm
- n. 1 **1717B**: raschietto a tre taglienti 200 mm
- n. 5 **1719BMA...S5**: serie di 5 lime 200 mm
- n. 1 **1725**: seghetto