

Produktdatenblatt

Spezifikationen



Leuchtmelder iLL, LED, rot, 110-230V AC

A9E18320

EAN Code: 3606480088322

Hauptmerkmale

range of product	Acti9
Produktname	Acti 9 iLL
Produkt- oder Komponententyp	Modularer Leuchtmelder
Kurzbezeichnung des Geräts	iLL
[UH,nom] Bemessungs- Betriebsspannung	110 - 230 V AC bei 50/60 Hz 110 - 130 V DC

Zusatzmerkmale

indicator light	1 LED rot, Lebensdauer 100000 h mit konstanter Beleuchtungsleistung (Verbrauch 0,3 W)
Montagemodus	Fest
Montagehalterung	Symmetrische DIN-Schiene
Kompatibilität von Kammschienen und Verteilerblöcken	Oben: ProDis
9-mm-Raster	2
Höhe	82 mm
Breite	18 mm
Tiefe	69,5 mm
Farbe	Weiß (RAL 9003)
Zusatzanschlussklemme	Tunnelanschluss 1 Kabel fest 0,5 mm² Tunnelanschluss 2 Kabel fest 2,5 mm² Tunnelanschluss 1 Kabel flexibel 0,5 mm² Tunnelanschluss 2 Kabel flexibel 2,5 mm² Tunnelanschluss 2 Kabel flexibel mit Aderendhülse 2,5 mm²
Drahtabisolierungslänge	9 mm
[M] Anzugsdrehmoment	1 Nm

Montage

Normen	IEC 60947-5-1
Schutzart (IP)	IP2 IPxx B
Verschmutzungsgrad	3
Tropentauglichkeit	2
Relative Luftfeuchtigkeit	95 % bei 55 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-35...70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...80 °C

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	9,000 cm
VPE 1 Breite	2,000 cm
VPE 1 Länge	7,000 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	38,000 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	12
VPE 2 Höhe	7,900 cm
VPE 2 Breite	9,900 cm
VPE 2 Länge	23,400 cm
VPE 2 Gewicht	516,000 g
VPE 3 Art	S03
VPE 3 Menge	108
VPE 3 Höhe	30,000 cm
VPE 3 Breite	30,000 cm
VPE 3 Länge	40,000 cm
VPE 3 Gewicht	5,120 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

[Erläuterung der Environmental Data](#) >

[Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten](#) >



Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	3 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	0.9 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	0 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Installationsphase [A5]	0 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	2 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	0.2 kg CO2 eq.
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Use Better



Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	Nein
Verpackung ohne Kunststoff	Ja
SCIP-Nummer	6763a476-30bc-4d05-a4bb-93f8d65c3771
EU-RoHS-Richtlinie	Konform
REACH-Verordnung	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert
Durchschnittlicher Prozentsatz der ResponsibleSteel zertifizierten Metalle	Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen

Use Longer



Verlängerung der Lebensdauer

Reparatur	Nein
-----------	------

Use Again



Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	23
Circular Economy-Eignung	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Rücknahme	Ja
WEEE-Kennzeichnung	 Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.