


FICHE TECHNIQUE

Joint torique 125512

INFO PIÈCE

Code pièce	125512
Diamètre intérieur d1	26,50 mm
Diamètre de tore d2	2,50 mm
Standard dimensionnel	
Plages de tolérances selon	ISO 3601-1
Famille d'élastomère	NBR
Mélange	PB701
Norme d'aspect	ISO 3601-3



INFO MÉLANGE - PB701

Propriétés

Dureté Sh A	70
Résistance rupture	17 MPa
Allongement rupture	400 %
DRC	12 % (24h 100°C)
TR10	-20 °C
Température de fragilité	-30 °C
Plage de température d'utilisation *	-30 °C / 100 °C
Température pic	120 °C

Couleur Noir

Homologations

Gaz : EN549 – H3B2

Bonne tenue

Huiles minérales
Gaz ménagers
Eau jusqu'à 70 °C
Carburants
Solvants aliphatiques

Faible tenue

Acides
Agents atmosphériques
Liquide de frein

Particularités

Bon comportement mécanique

Applications type

Hydraulique et pneumatique
Robinetterie eau et gaz d'origine minérale
Circuit d'huile minérale et carburants

* La plage de température est donnée à titre indicatif et peut être influencée par l'environnement, les fluides en contact et les conditions de service.

