

# AB-PTI 16-NLS BU - 支架

1030138

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1030138>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

支架，深度: 46.8 mm，宽度: 12.2 mm，高度: 81.9 mm，颜色: 蓝色



## 商业数据

订货号	1030138
包装单位	10 pc
最小订货量	10 pc
销售关键代码	BE2Z1X
产品关键代码	BE2Z1X
目录页面	页码127 (C-1-2019)
GTIN	4055626531670
单件重量 (含包装)	17.766 g
单件重量 (不含包装)	14.806 g
原产地	PL

## 技术数据

### 说明

应用说明	带终端紧固件
------	--------

### 产品属性

产品类型	支架
------	----

### 尺寸

宽度	12.2 mm
高度	81.9 mm
深度	46.8 mm
NS 35/7,5深度	48.5 mm
NS 35/15深度	56 mm

### 材料规格

颜色	蓝色 (RAL 5015)
标识材料	PA
阻燃等级, 符合UL 94	V0
低温下的静态绝缘材料应用	-60 °C
绝缘材料的温度指数 ( DIN EN 60216-1 ( VDE 0304-21 ) )	125 °C
绝缘材料相对温度指数 ( 电气, UL 746 B )	130 °C

### 环境和真实条件

#### 环境条件

环境温度 (运行)	-60 °C ... 105 °C (最高短期工作温度, 电气特性相对温度。)
环境温度 (存放/运输)	-25 °C ... 60 °C (短期内 (不超过24 小时), -60 °C到+70 °C)
环境温度 (组装)	-5 °C ... 70 °C
环境温度 (执行)	-5 °C ... 70 °C
允许湿度 (存放/运输)	30 % ... 70 %

# AB-PTI 16-NLS BU - 支架

1030138

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1030138>



## 分类

### ECCLASS

ECCLASS-12.0	27400607
ECCLASS-13.0	27400607

### ETIM

ETIM 9.0	EC001166
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121700
-------------	----------

## 产品环境合规性

### EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

### EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》( CAS编号 )

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利  
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部  
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号  
(江宁236信箱) 邮编：211100  
025-52121888  
[phoenix@phoenixcontact.com.cn](mailto:phoenix@phoenixcontact.com.cn)