

Hauptmerkmale

Baureihe	Actassi
Produkt- oder Komponententyp	Multimode fibre optic patchcord
Farbe	Sheath: aqua SC duplex housing: aqua SC duplex boot: aqua SC duplex clip: aqua
Kabelverpackung	Rolle von 3 m
Verpackungstyp	Kunststoffbeutel

Zusatzmerkmale

Dämpfung	3,5 dB / 1 km bei 850 nm 1,5 dB / 1 km bei 1300 nm
Biegeradius	32 mm dynamic 16 mm statisch
Maximum insertion loss	0,2 dB SC
Minimum return loss	30 dB SC
Fibre performance	OM3 50/125 µm
LWL-Durchmesser	600 µm
Termination 1	SC
Termination 2	SC
Schutzmanteltyp	Zip 2 1,6 mm
Einsatzbedingungen	Patching
Austauschmodus	Duplex
Übertragungsmodus	Multi mode
Number of optic fibre	2
Breite	3,4 mm
Höhe	1,6 mm
Material	Keramik: SC connector ferrule Thermoplastisch: SC duplex housing TPE (Thermoplastisches Elastomer): boot
Kabellänge	3 m
Zielregion	Europa Asien-Pazifik.

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20...60 °C
Umgebungstemperatur bei Installation	-20...60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-20...60 °C
Standards	Fibre performance: ITU G.651 Flame retardance: IEC 60332-1 IEC 60754-1 IEC 60754-2 IEC 61034 Fibre performance: IEC 60793-2-10 Typ A1a.2 SC connector: TIA/EIA-604-3 SC connector: IEC 61754-4 Ed.2 Fibre performance: ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2 OM3 Fire retardance: IEC 60332-3C Fibre performance: TIA/EIA-568-C.3 Flame retardance: UL 94 V0

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
REACH free of SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)  EU-RoHS-Deklaration
Toxic heavy metal free	Ja
Mercury free	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
RoHS exemption information	 Ja
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich