

Écrous à sertir RIVKLE® Standard

Acier zingué | Tête plate | Cylindrique lisse | Cylindrique | Ouvert

Note: Taraudage tolérance 6H selon ISO 68-1 - Résistance corrosion 400 h Brouillard salin
| Sans Cr(VI)


Les informations techniques se trouvent à la dernière page.




Diamètre (d)	Code article	Diamètre de perçage d dimension nominale	B	E dimension nominale	L ₂	e		Longueur (l) dimension nominale	S
						min.	max.		
M 3	23301030010	5	7,5	1	5,2	0,5	1,0	8,30	S = 2,1 - e
	23301030015		7,5		4,8	1,0	1,5	8,70	S = 3,2 - e
	23301030030		7,5		4,8	1,5	3,0	9,70	S = 4,2 - e
	23301030045		7,5		4,4	3,0	4,5	11,20	S = 5,8 - e
	23301030060		7,4		4,7	4,5	6,0	12,90	S = 7,2 - e
M 4	23301040010	6	9,0	1	5,4	0,5	1,0	9,70	S = 2,6 - e
	23301040020		9,0		5,4	1,0	2,0	10,20	S = 3,6 - e
	23301040040		9,0		5,6	2,0	4,0	11,80	S = 5,6 - e
	23301040060		9,0		5,3	4,0	6,0	13,80	S = 7,5 - e
M 5	23301050030	7	10,0	1	8,0	0,5	3,0	13,75	S = 5,0 - e
	23301050055		10,0		8,0	3,0	5,5	16,70	S = 7,5 - e
	23301050080		10,0		9,1	5,5	8,0	19,80	S = 9,7 - e
M 6	23301060030	9	13,0	1,5	10,0	0,5	3,0	15,80	S = 5,2 - e
	23301060055		13,0		9,3	3,0	5,5	18,70	S = 7,9 - e
	23301060080		13,0		10,0	5,5	8,0	21,70	S = 10,2 - e
M 8	23301080030	11	16,0	1,5	11,0	0,5	3,0	17,80	S = 5,7 - e
	23301080055		16,0		11,0	3,0	5,5	20,80	S = 8,2 - e
	23301080080		16,0		11,7	5,5	8,0	23,80	S = 10,6 - e
	23301080105		16,0		11,8	8,0	10,5	26,80	S = 13,5 - e
M 10	23301100035	13	19,0	2	15,0	1,0	3,5	22,75	S = 6,5 - e
	23301100060		19,0		15,0	3,5	6,0	25,75	S = 9,0 - e
	23301100085		19,0		15,0	6,0	8,5	27,75	S = 11,5 - e
	23301100110		19,0		15,0	8,5	11,0	31,80	S = 14,0 - e
M 12	23301120040	16	23,0	2	17,1	1,0	4,0	26,70	S = 7,7 - e
	23301120070		23,0		17,5	4,0	7,0	29,70	S = 10,7 - e
	23301120100		23,0		17,5	7,0	10,0	34,80	S = 13,7 - e
M 14	23301140600	18	24,0	2,5	23,2	4,5	6,0	35,50	S = 9,8 - e

Toutes les informations techniques sont données en millimètres






Diamètre de la tête
Longueur totale
Dimension du taraudage



Plage de sertissage


Définit l'épaisseur totale à sertir de l'application (même si elle se compose de plus d'une couche)



Forme et dimensions du logement

Si rond → diamètre

Si hexagonal → côté sur plats



Dépassement de la tête après pose

Variable en fonction de l'application (effort de sertissage, matériau support, etc.)


Encombrement après pose

Définit le jeu nécessaire sur le côté aveugle (ne peut pas être utilisé pour le contrôle de la qualité)


Course de sertissage

Différence entre la longueur totale avant et après pose

Ecrou RIVKLE®



Goujon RIVKLE®



RIVKLE®
Tige de traction*
Pièce clients
Enclume*
Contre-écrou
Outil de pose

*conformément au RIVKLE® choisi