

# Fiche produit

## Caractéristiques

# ACTFP2C1M35M30

Actassi FL-C - jarretière - OM3 - 50/125µm - conn. SCd-SCd - sans halogène - 3m

### Principales

Gamme	Actassi
Type de produit ou équipement	Jarretière fibre optique multimode
Couleur	Gaine: vert d'eau Corps SC duplex: vert d'eau Manchon SC duplex: vert d'eau Clip SC duplex: vert d'eau
Conditionnement du câble	Rouleau de 3 m
Type d'emballage	Emballage plastique souple transparent

### Complémentaires

Atténuation maximale	3,5 dB / 1 km à 850 nm 1,5 dB / 1 km à 1300 nm
Rayon de courbure	32 mm dynamique 16 mm statique
Perte d'insertion maximum	0,2 dB SC
Perte de rendement minimum	30 dB SC
Performance optique	OM3 50/125 µm
Diamètre fibre optique	600 µm
Raccordement 1	SC
Raccordement 2	SC
Type d'écran	Zip 2 1,6 mm
Conditions d'utilisation	Raccordement
Mode d'échange	Duplex
Mode de transmission	Multimode
Nombre de fibres optiques	2
Largeur	3,4 mm
Hauteur	1,6 mm
Matière	Céramique: ferrule SC Thermoplastique: corps SC duplex TPE (élastomère thermoplastique): manchon
Longueur de câble	3 m
Région cible	Europe Asie Pacifique

## Environnement

Température de l'air ambiant pour le fonctionnement	-20...60 °C
Température de fonctionnement	-20...60 °C
Température ambiante de stockage	-20...60 °C
Normes	Fibre optique: ITU G.651 Retardement de la flamme: CEI 60332-1 CEI 60754-1 CEI 60754-2 CEI 61034 Fibre optique: CEI 60793-2-10 Type A1a.2 Connecteur SC: TIA/EIA-604-3 Connecteur SC: CEI 61754-4 Ed.2 Fibre optique: ISO/CEI 11801:2011 Ed.2.2 OM3 Retardement de combustion: CEI 60332-3C Fibre optique: TIA/EIA-568-C.3 Retardement de la flamme: UL 94 V0

## Durabilité de l'offre

Régulation REACH	 <a href="#">Déclaration REACH</a>
REACH free of SVHC	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)  <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Toxic heavy metal free	Oui
Mercury free	Oui
Régulation RoHS Chine	 <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
RoHS exemption information	 Oui
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises