




Câble de connexion

VDOGS030PLS0001H03DOGH030MSS



Application		
Caractéristique spécifique		Sans silicone; Sans halogène; Aptitude pour des câbles en mouvement
Sans silicone		oui
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	8...32 DC
Classe de protection		III
Courant de sortie total	[A]	4
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-40...80
Température ambiante en mouvement	[°C]	-20...80
Indice de protection		IP 67; (connecteur correspondant raccordé)
Données mécaniques		
Poids	[g]	82,1
Matières		Connecteur femelle: TPU orange
Matière du corps		PA
Matière écrou moleté		laiton, nickelé
Matière des joints		FKM
Aptitude pour des câbles en mouvement		oui



Câble de connexion

VDOGS030PLS0001H03DOGH030MSS

Aptitude pour des câbles en mouvement	rayon de courbure en cas de pose flexible	min. 10 x diamètre du câble
	vitesse de passage	max. 3,3 m/s pour une longueur de passage horizontale et une accélération max. de 5 m/s ²
	cycles de courbure	> 5 Mio.
	sollicitation de torsion	± 180 °/m

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

Raccordement électrique - Connecteur femelle


Connecteur: 1 x connecteur DEUTSCH, droit; Corps: PA, noir



Raccordement électrique

Câble: 1 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 5,4 mm; 3 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm)

Raccordement



Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PA, orange; Verrouillage: laiton, nickelé; Joint d'étanchéité: FKM; Couple de serrage: 0,6...1,5 Nm

