

# Fiche technique du produit

Spécifications



Reconditionné - Odace 2011 - prise USB double - type A+C - anthr - 5 Vcc - 2,4A

S540401W

 Cette option circulaire permet d'éviter 1.858 kg de CO<sub>2</sub> par rapport au produit linéaire.

Statut commercial: Commercialisé

## Principales

|                               |                                                                                                                  |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamme de produit              | Odace                                                                                                            |
| Type de produit ou équipement | Chargeur USB                                                                                                     |
| Application de l'appareil     | Chargeur                                                                                                         |
| Présentation du produit       | Mécanisme avec support de fixation                                                                               |
| Montage de l'appareil         | Affleurant                                                                                                       |
| Type d'alimentation USB       | USB type A + C                                                                                                   |
| Type de connexion intégrée    | 1 USB type A 5 V CC, courant de charge maximum : 2,4 A<br>1 USB type C 5 V CC, courant de charge maximum : 2,4 A |
| Type d'emballage              | Film plastique-boîte                                                                                             |

## Complémentaires

|                                          |                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nuance de la couleur                     | Anthracite (RAL 7021)                                                                                                                                                               |
| Courant de sortie                        | 2,4 A                                                                                                                                                                               |
| [Ue] tension assignée d'emploi           | 100...240 V CA +/- 10 % à 50/60 Hz                                                                                                                                                  |
| Puissance consommée en W                 | 0,075 W                                                                                                                                                                             |
| Puissance de sortie maximale sur un port | 12 W                                                                                                                                                                                |
| Matière                                  | ABS (acrylonitrile butadiène styrène) : enjoliveur<br>PC (polycarbonate) GF10 FR : enveloppe<br>PC (polycarbonate) GF10 FR : couverture interne                                     |
| Type de protection                       | Protection contre les courts-circuits                                                                                                                                               |
| Nombre de bornes                         | 2 bornes à vis                                                                                                                                                                      |
| Forme de la tête de vis                  | Pozidriv No 1                                                                                                                                                                       |
| Capacité de serrage des bornes           | 2 x 0,75...2 x 2,5 mm <sup>2</sup> pour rigide câble(s)<br>2 x 0,75...2 x 2,5 mm <sup>2</sup> pour flexible câble(s)<br>2 x 0,75...2 x 2,5 mm <sup>2</sup> pour multibrins câble(s) |
| Longueur de dénudage des fils            | 8 mm                                                                                                                                                                                |
| Compatibilité produit                    | Tous les appareils conformes à la norme EN 62684                                                                                                                                    |
| Mode de fixation                         | Par vis                                                                                                                                                                             |
| Hauteur                                  | 71 mm                                                                                                                                                                               |
| Largeur                                  | 71 mm                                                                                                                                                                               |
| Profondeur                               | 42 mm                                                                                                                                                                               |
| Profondeur d'encastrement                | 30,8 mm                                                                                                                                                                             |

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Poids du produit                | 0,088 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Résistance aux agents chimiques | Résistant à l'alcool (70%)<br>Résistant à l'alcool (96%)<br>Résistant à l'acide lactique<br>Résistant à l'ammonium quaternaire dilué<br>Résistant au javellisant dilué<br>Résistant à l'ammoniaque dilué<br>Résistant à l'eau savonneuse<br>Résistant au lave vitre<br>Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes<br>Résistant à l'hexane |

## Environnement

|                                                |                                                                                                                  |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | -5...40 °C                                                                                                       |
| Température de l'air ambiant pour le stockage  | -5...50 °C                                                                                                       |
| Normes                                         | EN 60950-1<br>EN 60335-1<br>EN 61558-1                                                                           |
| Règlement Européen                             | 2009/125/EC - ecodesign<br>2006/95/CE - directive basse tension<br>2004/108/EC - compatibilité électromagnétique |
| Certifications du produit                      | EAC                                                                                                              |
| Classe d'isolation électrique                  | Classe II                                                                                                        |
| Tenue aux chocs IK                             | IK04                                                                                                             |
| Degré de protection IP                         | IP20                                                                                                             |

## Emballage

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1             | PCE       |
| Nombre d'unité par paquet      | 1         |
| Hauteur de l'emballage 1       | 7,000 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 10,000 cm |
| Longueur de l'emballage 1      | 11,000 cm |
| Poids de l'emballage (Kg)      | 100,000 g |
| Type d'emballage 2             | S01       |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 6         |
| Hauteur de l'emballage 2       | 15,000 cm |
| Largeur de l'emballage 2       | 15,000 cm |
| Longueur de l'emballage 2      | 40,000 cm |
| Poids de l'emballage 2         | 788,000 g |

## Garantie contractuelle

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garantie (en mois) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >



### Empreinte environnementale

|                                                          |              |
|----------------------------------------------------------|--------------|
| Empreinte carbone évitée par rapport au produit linéaire | 2 kg CO2 eq. |
|----------------------------------------------------------|--------------|

## Use Better



### Matières et Substances

|                      |                                                               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|
| Numéro SCIP          | 877db2a3-bca0-49d1-8140-447880b153d6                          |
| Directive UE RoHS    | <a href="#">Conforme Par Exemption</a>                        |
| Règlementation REACH | <a href="#">Référence contenant des SVHC au-delà du seuil</a> |

## Use Longer



### Prolongation de vie

|            |     |
|------------|-----|
| Réparation | Non |
|------------|-----|

## Use Again




### Réemballer et réusiner

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reprise    | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Label DEEE |  Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |

Technical Illustration

Wiring diagram



**⚠ ⚠ DANGER**

**HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH**

The product must be installed and connected by a qualified electrician. A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
- Standardized tools and measuring equipment

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

