

针式插座 - SACC-E-FS-5CON-M16/0,5 SCO - 1520039

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)




传感器/执行器孔式插座，5芯，M12-SPEEDCON，A编码，板前/M16螺纹安装，带0.5mTPE绞线，5 x 0.25 mm²

优势

- ✔ 预装李兹线，可立即使用
- ✔ 组装和李兹线长度均可定制
- ✔ 密封的李兹线侧，可达到最佳密封性
- ✔ 所有标准引脚分配和用于信号、数据和功率传输的编码，采用统一的设计
- ✔ 可达到极高的传输安全：至外壳的屏蔽连接，采用可选的EMC螺母
- ✔ SPEEDCON速连技术可节省接线时间



关键商业数据

包装单位	1 STK
GTIN	 4 046356 020121
GTIN	4046356020121
海关税则号	8536909000
Sales Key	ABQCDB

技术数据

尺寸

电缆长度	0.5 m
------	-------

环境条件

环境温度 (运行)	-25 °C ... 85 °C (针式/孔式)
保护等级	IP67

常规

注意事项	要达到规定的电气和机械参数，必须保证连接器对已正确锁定并安装好。如果连接器未锁定或有被污染的危险，则必须用保护等级 > IP54的护盖将其密封。还必须考虑因绞线、电缆或PCB组件造成的影响。
------	---

针式插座 - SACC-E-FS-5CON-M16/0,5 SCO - 1520039

技术数据

常规

40 °C时的额定电流	4 A
额定电压	60 V
额定电涌电压	1.5 kV
位数	5
绝缘电阻	≥ 100 MΩ
防插错编码	A - 标准
标准/规范	M12 针式插头连接器 IEC 61076-2-101
信号类型/分类	通用
状态显示	否
过电压等级	II
污染等级	3
连接方式	单线
插 / 拔周期	> 100
扭矩	3 Nm ... 4 Nm (安装侧)
安装类型	板前安装 M16 x 1.5

材料

阻燃等级, 符合UL 94	V0
接触件材料	铜锌镀层
材料接触表面	Ni/Au
接触件载体材料	PA 6.6
夹具本体材料	锌铸, 镀镍
螺圈材料	锌铸, 镀镍
密封材料	FKM

电缆

电缆类型	预制TPE绞合线
导线横截面	0.34 mm ²
AWG, 信号线	22
导线结构 信号线	7x 0.25 mm
线芯直径 (包含绝缘层)	1.2 mm ±0.07 mm
厚度, 绝缘	0.21 mm (线芯绝缘)
电线颜色	黑色, 棕色, 蓝色, 白色, 灰色
导线绝缘材料	TPE
导线材料	镀锡铜绞线
标准/规格	M12 针式插头连接器 IEC 61076-2-101
绝缘电阻	≥ 20 MΩ*km
导线电阻	≤ 57.6 mΩ/m
电缆标称电压	300 V
电缆测试电压	2000 V AC
环境温度 (运行)	-40 °C ... 85 °C (电缆, 固定式安装)
	-25 °C ... 85 °C (电缆, 活动式安装)

针式插座 - SACC-E-FS-5CON-M16/0,5 SCO - 1520039

技术数据

标准和规范

标准标识	M12 针式插头连接器
标准/规程	IEC 61076-2-101
阻燃等级, 符合UL 94	V0

Environmental Product Compliance

China RoHS	环保使用期限: 无限期 = EFUP-e
	无超标的有害物质

分类

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140815
eCl@ss 4.1	27140815
eCl@ss 5.0	27143423
eCl@ss 5.1	27143400
eCl@ss 6.0	27279200
eCl@ss 7.0	27440103
eCl@ss 8.0	27440103
eCl@ss 9.0	27440102

ETIM

ETIM 2.0	EC001297
ETIM 3.0	EC002061
ETIM 4.0	EC002062
ETIM 5.0	EC002061
ETIM 6.0	EC002061

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31251501
UNSPSC 7.0901	31251501
UNSPSC 11	31251501
UNSPSC 12.01	31251501
UNSPSC 13.2	39121413

认证

认证

认证

EAC / cULus Recognized

针式插座 - SACC-E-FS-5CON-M16/0,5 SCO - 1520039

认证

防爆认证

认证详情

EAC		B.00767
-----	--	---------

cULus Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm E221474-20140616
------------------	--	--

额定电压 UN	60 V
额定电流 IN	4 A
mm ² /AWG/kcmil	22-20

附件

附件

保护盖

塑料旋入式封盖 - PROT-M12 - 1680539



M12旋入式封盖，用于传感器 / 执行器电缆、分线盒和插座上未使用的M12连接位

塑料旋入式封盖 - PROT-M12 SH - 1503302



M12旋入式封盖，用于屏蔽式传感器 / 执行器电缆、分线盒和插座上未使用的M12连接位

塑料旋入式封盖 - PROT-M12 FB - 1555538



M12高级钢旋入式封盖，用于传感器/执行器电缆、分线盒以及插座上未使用的M12孔式连接位，适用食品工业

针式插座 - SACC-E-FS-5CON-M16/0,5 SCO - 1520039

附件

密封

扁平密封 - SACC-M16-SEAL CLM - 1430394



M16扁平密封，安装在带M16紧固螺纹的M12插座的尾部

扁平螺母

扁平螺母 - SACC-E-MU-M16 - 1504097



M16扁平螺母