


Adaptateur process universel

ADAPT UNI



- 1 Joint torique 30x2 FKM
- 2 Orifice de fuite
- 3 zone d'étanchéité
- 4 taraudage G1 Aseptoflex Vario
- 5 joint silicone



EC 1935/2004



Application

Version

accessoires pour, PY200x, : (Anderson Weld-In Tank Shell:
71060A0003), PM17xx, : (Anderson Weld-In Tank Shell:71060A0004)

Tenue en pression

16 bar

4 MPa

Tests / homologations

Directive relative aux
équipements sous pression

Une classification éventuelle selon DESP dépend de
l'application et est à effectuer par l'utilisateur / l'exploitant.



Adaptateur process universel

ADAPT UNI

Consignes de sécurité	La compatibilité du fluide et du matière du produit doit être vérifiée dans toutes les applications.	
Données mécaniques		
Poids	[g]	1019,3
Matières en contact avec le fluide	inox (1.4435 / 316L) caractéristiques de surface: Ra < 0,4 µm / Rz = 4 µm	
Raccordement capteurs	G 1 Aseptoflex Vario	
Raccord process	Adaptateur process universel Anderson Weld-In Tank Shell: 71060A0003; 71060A0004	
Etanchéité	joint	
Classe hygiénique selon DIN 11866	H4	
Accessoires		
Fourniture	Joints toriques: 1 x (24 x 2 mm), conforme à EPDM, FDA, E30054	
	Joints toriques: 1 x (30 x 2 mm), FKM	
	joints: 1, silicone Conforme à 3A et FDA	
Accessoires en option	Joint torique: 24 x 2, conforme à FKM, FDA, E30123	
	bague d'étanchéité, conforme à PEEK, FDA, E30124	
Remarques		
Unité d'emballage	1 pièces	