


Description

ROULETTE ELECTROCONDUCTRICE A PLATINE CAOUTCHOUC GRIS 100MM

CODE ARTICLE

Fixe
DF3BA100-272L




Pivotante
DP3BA100-272L



Pivotante à Blocage
DP3BD100-272L



	Fixe	Pivotante	Pivotante à blocage
Diamètre de roue ØD	100 mm		
Hauteur totale H	134 mm ±1		
Dimension de platine A X B	76 x 70 mm±1		
Entraxe a x b	60 x 50 mm±0,3		
Diamètre de trou	8,3 mm		
Déport F ±1	\	36 mm	36 mm
Largeur de bandage	29 mm±0,5		
Dureté du bandage	shore A ± 93		
Capacité de charge	80 Kg		
Poids	0,38 kg	0,46 kg	0,51 kg
Température	- 5 / + 50 °C		



Monture :

En tôle d'acier emboutie zinguée. Pivotement sur deux couronnes de billes.

Fixation à platine.

Blocage double effet (roue et pivotement) par pédale en nylon gris.

Roues :

Corps de roue en polypropylène gris spécifique électroconducteur.

Bandage en caoutchouc thermoplastique gris spécifique électroconducteur.

Moyeu lisse.

Avantages :

Faible effort de démarrage.

Bandage solidaire du corps, non tâchant.

Protège les usagers et les marchandises sensibles des chocs électriques (décharges électrostatiques douloureuses)

Roulette conductrice d'électricité conforme à la norme ISO 22877.

Résistance électrique < 100000 ohms.

A destination des chariots et mobiliers sensibles utilisés dans des laboratoires, services de mesure-contôle, unités médicales, hopitaux, fabrication de matériels électriques et électroniques, zones à risques d'explosion, usines chimiques....