

# US-EMP (29X8) - 卡接标识

0829436

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0829436>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



卡接标识，卡，白色，未标记，适用的打印机：BLUEMARK ID COLOR，BLUEMARK ID，THERMOMARK PRIME，THERMOMARK CARD 2.0，THERMOMARK CARD，THERMOMARK PRIME 2.0，安装方式: 插入式，标签数: 48，文本框高度: 8 mm，文本框宽度: 29 mm

## 优势

- 这些标记条以通用形式供货，可用THERMOMARK CARD进行快速、简单、低成本标识打印
- 穿孔的标记条和标签可以很方便地分离和装入
- 卡上留有功能描述区域
- US-EMP ...系列UniSheet标记，包括可以放入已有CARRIER EMP ...标识框架的标记条

## 商业数据

|            |                  |
|------------|------------------|
| 订货号        | 0829436          |
| 包装单位       | 10 pc            |
| 最小订货量      | 10 pc            |
| 销售关键代码     | BG2419           |
| 产品关键代码     | BG2419           |
| 目录页面       | 页码317 (C-3-2019) |
| GTIN       | 4046356562232    |
| 单件重量（含包装）  | 10.33 g          |
| 单件重量（不含包装） | 8.188 g          |
| 原产地        | DE               |

技术数据

产品属性

|         |            |
|---------|------------|
| 产品类型    | 设备标识       |
| 标识      |            |
| 标签数     | 48         |
| 每排单独标记数 | 3          |
| 标识技术    | 标签纸和卡片的热转印 |

安装

|      |     |
|------|-----|
| 安装类型 | 插入式 |
|------|-----|

材料规格

|              |               |
|--------------|---------------|
| RoHS 标准      | 是             |
| 膜片强度         | 300 µm        |
| 颜色           | 白色 (RAL 9010) |
| 标识材料         | PVC           |
|              | PVC           |
| 阻燃等级，符合UL 94 | V0            |
| 材质           | 不含硅酮          |

环境和真实条件

针对会破坏涂层或光泽的物质的测试

|    |       |
|----|-------|
| 结果 | 已通过测试 |
|----|-------|

防紫外线

|        |                           |
|--------|---------------------------|
| 规格     | ISO 4892-2:2013-03 ( 遵照 ) |
| 结果     | 已通过测试                     |
| 测试持续时间 | 96 h                      |

铭牌耐擦性

|                              |                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------|
| 规格                           | IEC 61010-1:2010-06                        |
|                              | DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 ( 部分 ) |
| 异丙醇<br>[CAS编号67-63-0]        | 已通过测试                                      |
| n-己烷<br>[CAS编号110-54-3]      | 已通过测试                                      |
| 水 + 石油醚<br>[CAS编号64742-82-1] | 已通过测试                                      |

在含二氧化硫的环境中进行冷凝变化气候测试

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 规格   | DIN 50018:2013-05 ( 遵照 ) |
| 结果   | 已通过测试                    |
| 气候等级 | AHT 1,0 S                |
| 周期数  | 2                        |

# US-EMP (29X8) - 卡接标识

0829436

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0829436>



### 盐雾测试

|    |                           |
|----|---------------------------|
| 规格 | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
| 结果 | 已通过测试                     |

### 环境条件

|               |                                             |
|---------------|---------------------------------------------|
| 环境温度（运行）      | -30 °C ... 80 °C                            |
| 建议的储存条件       | 10 ... 25 °C / 35 ... 65 %相对湿度。建议保存在阴凉、干燥处。 |
| 建议环境温度（存储/运输） | 10 °C ... 25 °C                             |
| 建议湿度（存储/运输）   | 35 % ... 65 %                               |
| 储存寿命          | 12个月（见包装日期）                                 |

### 尺寸

|      |         |
|------|---------|
| 宽度   | 29 mm   |
| 高度   | 0.3 mm  |
| 深度   | 0.3 mm  |
| 长度   | 8 mm    |
| 材料强度 | 0.30 mm |

### 文本框

|       |       |
|-------|-------|
| 文本框宽度 | 29 mm |
| 文本框高度 | 8 mm  |

### 标准和规范

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 耐摩擦度 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|------|-----------------------------|

# US-EMP (29X8) - 卡接标识

0829436

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0829436>



## 分类

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-12.0 | 27281106 |
| ECLASS-13.0 | 27281106 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001288 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131700 |
|-------------|----------|

# US-EMP (29X8) - 卡接标识

0829436  
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0829436>



## 产品环境合规性

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| EU RoHS                |                  |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》       | 是, 无豁免           |
| EU REACH SVHC          |                  |
| 《REACH候选物质注释》( CAS编号 ) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |

Phoenix Contact 2025 Â© - 保留所有权利  
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部  
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号  
（江宁236信箱）邮编：211100  
025-52121888  
[phoenix@phoenixcontact.com.cn](mailto:phoenix@phoenixcontact.com.cn)