




Données techniques

UK208G2H Roulements "inserts"

Diamètre extérieur sphérique, fixation par manchon de serrage, joint d'étanchéité avec bague d'étanchéité

VISUEL(S)



DEFINITION TECHNIQUE

Marque	SNR
B - Largeur Bague Intérieure	29 mm
B1 - Largeur total Bague Intérieure	46 mm
B2 - Largeur collier excentrique / écrou	10 mm
C - Largeur Bague Extérieure	21 mm
C1 - Distance centre BE / centre zone de lubrification	6,3 mm
d - Diamètre arbre	35 mm
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon	58 mm



NTN Europe

1 rue des Usines · BP 2017 · 74010 Annecy Cedex · France · Tel. +33 (0)4 50 65 30 00
S.A. au capital de 322 639 919 € · RCS ANNECY B 325 821 072 · Id. Fiscale : FR 48 325 821 072
SIRET 325 821 072 00015 · Code APE 2815 Z · Code NACE 28.15

DEFINITION TECHNIQUE

D - Diamètre extérieur BE	80 mm
f0 - Facteur	14

PERFORMANCE PRODUIT

C - Capacité de charge dynamique	29600000 mN
C0 - Capacité de charge statique	18200000 mN
Température min de fonctionnement	253,15 °K
Température max de fonctionnement	373,15 °K

AUTRES FONCTIONNALITES

Masse	0,7 kg
Référence du manchon	H2308

FREQUENCES ROULEMENT

BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)	3.607035 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)	5.392965 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)	4.84095457487135 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)	2.42047728743567 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)	0.400781666666667 Hz

