




### EMC beskyttelse, flammehemmende flettet kabelstrømpe

- Helagaine HEGEMIPV0

Helagaine HEGEMIPV0 flettet kabelstrømpe benyttes for å beskytte ømfintlig elektronikk der brannbeskyttelse er viktig, som i massekommunikasjon, fly- og militærindustri.

#### Egenskaper og fordeler

- Utmerket EMC beskyttelse
- Ekstremt fleksibel, ekspanderende og enkel å montere
- Ingen avrivninger eller brudd selv om den blir bøyd kraftig
- Utmerket slitestyrke
- Spesielt godt egnet i applikasjoner med begrenset plass til bevegelse
- Innerhylse beskytter strømmen mot deformering og sørger for lett entring av kabler.
- Oppfyller kravene til IEC CISPR25 med hensyn til radiostøy i kjøretøy, båter og motorer



Helagaine HEGEMIPV0 flettet kabelstrømpe: beskytter mot elektromagnetisk stråling og flammer.

<b>MATERIALE</b>	Polyester (PBT), Tinnbelagt kopper
<b>Driftstemperatur</b>	-40°C til +175°C, kortvarig +200°C
<b>EMI krav</b>	10 KHz til 1 GHz iht. CISPR25 (DIN VDE 0879-2)
<b>Brennbarhetsklasse</b>	UL94 V0, FMVSS-302



TYPE	Ø D	Bunte Ø min.	Bunte Ø max.	Farge	Vekt (kg)	Rull-lengde	Art.nr.
HEGEMIPV004	4	4	6	Tinnfarget og sort (TCBK)	21,5 g/m	100 m	173-60400
HEGEMIPV006	6	5	10	Tinnfarget og sort (TCBK)	28,5 g/m	100 m	173-60600
HEGEMIPV008	8	8	11	Tinnfarget og sort (TCBK)	26,5 g/m	100 m	173-60800
HEGEMIPV010	10	8	13	Tinnfarget og sort (TCBK)	43,5 g/m	50 m	173-61000
HEGEMIPV012	12	10	15	Tinnfarget og sort (TCBK)	48,0 g/m	50 m	173-61200
HEGEMIPV014	14	12	18	Tinnfarget og sort (TCBK)	58,0 g/m	100 m	173-61400
HEGEMIPV016	16	14	20	Tinnfarget og sort (TCBK)	72,5 g/m	100 m	173-61600
HEGEMIPV018	18	16	22	Tinnfarget og sort (TCBK)	78,6 g/m	50 m	173-61800
HEGEMIPV020	20	18	25	Tinnfarget og sort (TCBK)	100,0 g/m	50 m	173-62000

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.  
Kuttes i ønsket lengde. Minimum ordremengde (MOQ) kan variere fra pakkestørrelse.