

SCALANCE CLP EEC 2GB 带涂漆印刷电路板的 移动式存储介质，以便在故障情况下简单 更换设备，用于固定 项目数据；可使用 在SCALANCE-产品中 CLP 插槽



产品类型名称	
使用的适宜性	SCALANCE 设备，带 CLP 插槽
环境条件	
环境温度	
• 运行期间	-40 ... +85 °C
• 存放期间	-40 ... +85 °C
• 运输期间	-40 ... +85 °C
相对空气湿度	
• 25 °C 时 / 无冷凝 / 运行期间 / 最大值	95 %
防护等级 IP	IP20
结构形式，尺寸和重量	
宽度	17.5 mm
高度	7 mm
深度	32 mm
净重	3.1 g
产品特点 / 防腐蚀涂层	是
产品特点，产品功能，产品组件 / 常规	
存储空间	2048 Mibyte
标准，规格，许可	
平均故障间隔时间 (MTBF)	343 a
适用范围 / 用于确定平均故障间隔时间 (MTBF)	25°C 时
参考标示	
• 符合 IEC 81346-2:2019	CFA
标准，规格，许可 / 环保产品声明	
环保产品声明	是
全球变暖潜能值 [CO2 当量]	
• 总计	1264 kg
• 制造期间	0.92 kg
• 运行期间	0.34 kg
• 使用寿命终止后	0.0042 kg
更多信息 / 网络链接	
网络链接	
• 至网页：选择辅助工具 TIA Selection Tool	https://www.siemens.com/tstcloud
• 至网页：工业通信	https://www.siemens.com/simatic-net
• 至网页：图片数据库	https://www.automation.siemens.com/bilddb

- 至网页：CAx 下载管理器
- 至网页：Industry Online Support

<https://www.siemens.com/cax>
<https://support.industry.siemens.com>

安全提示

安全提示

西门子 为其产品及解决方案提供了工业网络安全功能，以支持工厂、系统、机器和网络的安全运行。为了防止工厂、系统、机器和网络受到网络攻击，需要实施并持续维护先进且全面的工业网络安全保护机制。西门子的产品和解决方案构成此类概念的其中一个要素。客户负责防止其工厂、系统、机器和网络受到未经授权的访问。只有在有必要连接时并仅在采取适当安全措施（例如，防火墙和/或网络分段）的情况下，才能将该等系统、机器和组件连接到企业网络或互联网。关于可采取的工业网络安全措施的更多信息，请访问 www.siemens.com/cybersecurity-industry。西门子不断对产品和解决方案进行开发和完善以提高安全性。西门子 强烈建议您及时更新产品并始终使用最新产品版本。如果使用的产品版本不再受支持，或者未能应用最新的更新程序，客户遭受网络攻击的风险会增加。要及时了解有关产品更新的信息，请订阅西门子 工业网络安全 RSS 源，网址为 <https://www.siemens.com/cert>。(V4.7)

认可 / 证书

General Product Approval				Environment	
Declaration of Conformity			Manufacturer Declaration		Confirmation

Environment



上一次修改：2024/8/14 