

TRICOFUEL®









1. Revestimiento exterior de PVC flexible verde translúcido resistente a los hidrocarburos
2. Refuerzo textil
3. Alma lisa de PVC verde translúcido resistente a los hidrocarburos

TODAS LAS TRAÍDAS DE HIDROCARBUROS :
Para bombas, circuladores, quemadores, braseros de vides, para prevención de la helada, puestos de calefacción... Paso de determinados productos químicos: gasolinas, determinados ácidos y determinadas bases, aceites, alcoholes...*.



MARCAJE — TRICOFUEL [N° lote]

Manguera transparente para hidrocarburos.

Fabricación con tres capas, dos capas de PVC translúcido que comprimen una armadura de fibra de poliéster.

VENTAJAS

La composición de las mezclas del TRICOFUEL® está especialmente estudiada para la transferencia de hidrocarburos. Por lo que conserva su flexibilidad incluso después de utilizaciones extensivas.
Soporta las flexiones repetidas presentando a la vez una excelente resistencia al envejecimiento.
El aspecto translúcido tanto a nivel del alma como a nivel del revestimiento facilita el control visual del paso de los fluidos.

RACORES

Racores Express, racores rápidos con boquilla o racores con espiga acanalada o garganta. Collarines con banda, gozne o pestaña(s). Racores con cofia.
Posibilidad de ensamblaje con racores que no causen lesión.

COMPORTAMIENTO QUÍMICO

TRICOFUEL® no es apto para combustibles sin plomo. En este caso, elija TECHNOBEL® (opuesto) o TECHNOBEL® PU (p.55).
Ver tabla págs. 110 - 113 columna B.

mm	+/- mm	mm	+/- mm	mm	g/m	bar	bar	mm	Verde tranlúcido 25 m	Verde tranlúcido 50 m
6,3	+/-0,3	**11**	+/-0,3	2,35	81	40	13	44	050985	
8	+/-0,5	**14**	+/-0,5	3	129	40	13	56	051162	
10	+/-0,5	**16**	+/-0,5	3	152	30	10	70	051246	051259
12	+/-0,6	**19**	+/-0,6	3,5	211	30	10	84	051204	051217
15	+/-0,6	**23**	+/-0,6	4	297	30	10	105	052274	
20	+/-0,8	**28**	+/-0,8	4	373	30	10	140	052680	052693
25	+/-0,8	**32,5**	+/-0,8	3,75	420	25	8	175	050843	050856
30	+/-1,0	**39**	+/-1,0	4,5	603	25	8	210	052883	

* no conviene para hidrocarburos aromáticos.