

233.50.100 16 bar Séparateur arrière excentré

Manomètre à tube manométrique, Série Process,

Numéro d'article: 48764250

Quantité: 1 pcs

Code: DSS1-MS990.22-123X50-DZZZD-C7S65ZJ2-ZZAZZZZZ WAZ-Z
LABEL-PG1DE-ZZZZZ- ZZZZZ
233.50-E-BG416Z-CA-3ZHZA ZZ-ZZZZZZZ 213D3A1IXX0 ZZ-
IZZZZZZ12ZZZ
H990.22-TB115C2C2AZ505ZZZ Z

Vue d'ensemble: 233.50.100 16 bar Séparateur arrière excentré
Système de mesure acier inox 316L Version 1: avec volume réduit (pour séparateurs)
Indice de protection: IP 65
Cl. 1,0
Voyant: Voyant verre sécurit
Aiguille micrométrique
liquide de remplissage: glycérine
Pressure Gauge Standard: International (norme EN837)
WIKAL
avec numéro de série

Montage séparateur relatif (1 séparateur)
Spécification du montage séparateur côté "+": Montage direct
Liquide de remplissage: KN92 huile min. médicinale ; pour applications agro/pharma ; FDA, USP, EP
Température process min.: + 10°C
Température process max.: + 80°C ; max. +130°C pour stérilisation (SIP)
Température ambiante min au niveau de l'instrument: + 10°C
Température ambiante max au niveau de l'instrument: + 40°C

Séparateur pour applications sanitaires/hygiéniques
Tri-Clamp following BS 4825 Part 3
Type 990.22 DN 38.1 (tuyauterie 38.1 x 1.6)
Norme de tuyauterie: dimensions tuyauterie selon BS 4825 partie 3 ou tube O.D.
Matériau partie supérieure / matériau corps principal: acier inox 1.4435 (316L)
Matériau de membrane: Acier inox 1.4435 (316L)
Rugosité de la surface (hors cordon de soudure): Ra ≤ 0,76 µm
Diamètre clamp: 50.5 mm

Etiquette: standard WIKAL sans/avec num TAG

Détails:

Manomètre à tube manométrique, Série Process,
Type 232.50 / 233.50
Type: 233.50
Spécifications selon fiche technique: PM 02.02
Elément de mesure: Acier inox
Remplissage de liquide: Avec
Diamètre: 100 mm
Etendue de mesure: 0...16 bar
Raccordement process: Séparateur
Position du raccord: arrière excentré
Voyant: Voyant verre sécurit
Aiguille: Aiguille micrométrique
Classe de précision: Cl. 1,0
Surpression admissible: standard
matériau du boîtier: Acier inox 1.4301
surface boîtier: brut
Matériau élément de mesure pression: Système de mesure acier inox 316L
liquide de remplissage: glycérine
Elément de mesure spécial: Version 1: avec volume réduit (pour séparateurs)
Indice de protection: IP 65
Mouvement: acier inox
Emballage: emballage unitaire
Pressure Gauge Standard: International (norme EN837)
logo du fabricant: *WIKA*
avec numéro de série
Montage séparateur relatif (1 séparateur)
Spécification du montage séparateur côté "+": Montage direct
Liquide de remplissage: KN92 huile min. médicinale ; pour applications
agro/pharma ; FDA, USP, EP
Température process min.: + 10°C
Température process max.: + 80°C ; max. +130°C pour stérilisation (SIP)
Température ambiante min au niveau de l'instrument: + 10°C
Température ambiante max au niveau de l'instrument: + 40°C
Séparateur pour applications sanitaires/hygiéniques
Spécifications selon fiche technique: DS 99.41
Séparateur: Type 990.22
Exécution du raccord process: Tri-Clamp following BS 4825 Part 3
Raccord process: DN 38.1 (tuyauterie 38.1 x 1.6)
Norme de tuyauterie: dimensions tuyauterie selon BS 4825 partie 3 ou tube O.D.
Matériau partie supérieure / matériau corps principal: acier inox 1.4435 (316L)
Matériau de membrane: Acier inox 1.4435 (316L)
Rugosité de la surface (hors cordon de soudure): $R_a \leq 0,76 \mu\text{m}$
Diamètre clamp: 50.5 mm

Etiquette: standard WIKA sans/avec num TAG