
**KR35-PP-A** **Galet de roulement**

Stud type track rollers KR..-PP-A, single row needle roller bearings with particularly thick-walled outer ring, needle roller and cage assembly and a solid roller stud with fixing thread and a mounting aid, axial guidance of outer ring is provided by the plastic axial plain washers, contact flange and contact washer, three-stage sealing by plastic axial plain washer on both sides, without eccentric collar

Information technique**Votre alternative produit actuelle**

Joint	PP	Joint frottant des deux côtés
profile bague extérieure	IOP	Profil INA optimisé
graisseur	2x	Dispositif de lubrification à ajustement serré non monté x 2
dispositif de lubrification	KSP	Via la tête, l'axe et la fixation
Assembling aid head	I6	Hexagonal
Assembling aid stud	I6	Hexagonal

dimensions principale & données de performance

D	35 mm	Diamètre extérieur
d 1	16 mm	Diamètre d'ajustement des boulons
B	52 mm	Largeur
C _{r w}	9.700 N	Charge dyn. de base, radiale
C _{0r w}	14.500 N	Charge stat. de base, radiale
C _{ur w}	1.860 N	Limite à la fatigue, radiale
n _{D G}	3.600 1/min	Vitesse pour une lubrification à la graisse
≈m	155 g	Poids



Dimensions

B 1	19,6 mm	Largeur maximum rondelle de butée
B 2	32,5 mm	Longueur effective du goujon
B 3	8 mm	Distance trou de lubrification
C	18 mm	Largeur, bague extérieure
C 1	0,8 mm	Saillie bague extérieure par rapport à la rondelle de butée
r min	0,6 mm	Dimension minimum de chanfrein
d 2	27,6 mm	Diamètre d'arrêt rondelle de butée
d 3	3 mm	Diamètre trou de lubrification
G	M16X1,5	Filetage
l G	17 mm	Longueur de taraudage
W	8 mm	Largeur entre plats

information additionnelle

	NIPA2X7,5	Graisser entrainement
M A	58 Nm	Couple de serrage écrou

Caractéristiques

	Effort radial
	Lubrification à vie, sans entretien
	Lubrification à la graisse
	Etanche des 2 côtés