


- Référence : TIW C120270
- Définition : Clé à chocs droite 1/2"
- Mécanisme de frappe : Simple marteau jumbo
- Carré d'entraînement : 1/2"
- Couple maxi desserrage : 244 N/m
- Consommation air : 142 l/min.
- Vitesse de rotation à vide : 7000 tr/min.
- Filetage entrée : 1/4" BSPF
- Diamètre inter tuyau entrée : 10 mm (3/8")
- Pression service maxi : 6,3 bar
- Niveau sonore : 97 dBa
- Vibrations : 43,5 m/s²
- Longueur : 341 mm
- Poids : 1,8 kg
- Matériau : Corps composite, tête aluminium
- Vissage dévissage : Bague d'inversion facile
- Avantage : Robustesse, légèreté, maniabilité, équilibrage
- Avantage : Engrenage conique (transmission douce)



Applications



PREVOST SAS – C.S. 90208 - 74942 ANNECY-LE-VIEUX CEDEX - France

Tel. +33 (0)4 50 64 04 45 - Fax. +33 (0)4 50 64 00 10 - sales@prevost.eu - www.prevost.eu

Ce document ne peut être considéré comme contractuel. Dans un souci d'apporter un meilleur service à ses clients, la société PREVOST se réserve la possibilité de modifier les caractéristiques de sa gamme, sans préavis