

# SAC-3P-M 8MR/ 5,0-PUR SH - 传感器/执行器电缆



1521685

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1521685>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



传感器/执行器电缆，3-位置，PUR 无卤素，黑-灰色 RAL 7021，屏蔽，插头 弯头 M8，编码：A，与 自由出线，电缆长度: 5 m

## 优势

- 方便安全：100 % 电气测试的插拔式部件
- 可靠的信号传输 – 在电磁干扰环境下也可提供360°全方位屏蔽

## 商业数据

|            |                  |
|------------|------------------|
| 订货号        | 1521685          |
| 包装单位       | 1 pc             |
| 最小订货量      | 1 pc             |
| 销售关键代码     | AF1BIA           |
| 产品关键代码     | AF1BIA           |
| 目录页面       | 页码193 (C-2-2019) |
| GTIN       | 4017918968694    |
| 单件重量（含包装）  | 143.6 g          |
| 单件重量（不含包装） | 140.9 g          |
| 原产地        | PL               |

## 技术数据

## 产品属性

|       |           |
|-------|-----------|
| 产品类型  | 传感器/执行器电缆 |
| 应用    | 标准        |
| 位数    | 3         |
| 出线口编号 | 1         |
| 屏蔽    | 有         |
| 编码    | A         |

## 绝缘特性

|       |    |
|-------|----|
| 过电压类别 | II |
| 污染等级  | 3  |

## 材料规格

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| 阻燃等级, 符合UL 94 | HB                |
| 夹具本体材料        | TPU, 阻燃性高, 具自熄灭性质 |
| 接触件材料         | CuSn              |
| 材料接触表面        | Ni/Au             |
| 接触件载体材料       | TPU GF            |
| 螺钉连接材料        | 压铸, 镀镍            |

## 电气特性

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| 绝缘电阻       | $\geq 100 \text{ M}\Omega$ |
| 额定电压 $U_N$ | 48 V AC                    |
|            | 60 V DC                    |
| 额定电流 $I_N$ | 4 A                        |

## 机械特性

## 机械参数

|       |            |
|-------|------------|
| 插/拔周期 | $\geq 100$ |
|-------|------------|

## 信号处理

|      |   |
|------|---|
| 状态显示 | 无 |
| 状态显示 | 否 |

## 连接数据

## 导线连接

|      |                 |
|------|-----------------|
| 紧固扭矩 | 0.2 Nm (M8 连接器) |
|------|-----------------|

## 连接器

## 连接1

|    |          |
|----|----------|
| 类型 | 插头 弯头 M8 |
|----|----------|

SAC-3P-M 8MR/ 5,0-PUR SH - 传感器/执行器电缆



1521685  
https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1521685

|         |   |
|---------|---|
| 位数      | 3 |
| 防插错编码类型 | A |


连接2

|    |      |
|----|------|
| 类型 | 自由出线 |
|----|------|

电缆/电线

|      |     |
|------|-----|
| 电缆长度 | 5 m |
|------|-----|

无卤素PUR黑色 [PUR]

|              |                                                                                    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 尺寸图          |  |
| 电缆重量         | 26 kg/km                                                                           |
| UL AWM       | 20549                                                                              |
| 位数           | 3                                                                                  |
| 屏蔽           | 有                                                                                  |
| 光缆类型         | 无卤素PUR黑色 [PUR]                                                                     |
| 导线结构 信号线     | 32x 0.10 mm                                                                        |
| AWG，信号线      | 24                                                                                 |
| 导线横截面        | 3x 0.25 mm² (信号线路)                                                                 |
| 线径，包括绝缘层     | 1.17 mm ±0.02 mm (信号线路)                                                            |
| 电缆外径         | 4.35 mm ±0.2 mm                                                                    |
| 外护套，材料       | PUR                                                                                |
| 外护套，颜色       | 黑-灰色 RAL 7021                                                                      |
| 导线材料         | 铜质绞合线                                                                              |
| 导线绝缘材料       | PP                                                                                 |
| 单线，颜色        | 棕色、蓝色、黑色                                                                           |
| 厚度，绝缘        | ≥ 0.21 mm (线芯绝缘)<br>≥ 0.50 mm (电缆外部保护层)                                            |
| 总绞线          | 3线，绞合                                                                              |
| 光缆屏蔽盖板       | 80 %                                                                               |
| 最大导线电阻       | 最大 79 Ω/km                                                                         |
| 绝缘电阻         | ≥ 100 GΩ*km                                                                        |
| 额定电压，电缆      | 300 V                                                                              |
| 测试电压         | 3000 V                                                                             |
| 最小弯曲半径，固定式安装 | 22 mm                                                                              |
| 最小弯曲半径，移动式安装 | 44 mm                                                                              |
| 动态负载能力（弯曲）   | 最大折弯次数: 10000000，弯曲半径: 50 mm，横向轨迹: 10 m，横向速度: 3 m/s，加速度: 10 m/s²                   |

# SAC-3P-M 8MR/ 5,0-PUR SH - 传感器/执行器电缆



1521685

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1521685>

|          |                                  |
|----------|----------------------------------|
| 无卤素      | 符合DIN VDE 0472 第 815 章           |
| 阻燃       | 符合 UL 758/1581 FT2 标准            |
|          | DIN EN 60332-2-2 (20 s)          |
| 阻油性      | 符合DIN EN 60811-2-1标准             |
| 其它防护功能   | 好的抗酸，碱溶液及溶剂性                     |
|          | 防水解，防细菌腐蚀                        |
|          | 部分抗紫外线 (符合DIN EN ISO 4892-2-A标准) |
| 特殊性质     | 可用于拖链                            |
|          | 不含硅酮                             |
|          | 不带影响油漆涂层的物质                      |
| 环境温度（运行） | -40 °C ... 80 °C (电缆，固定式安装)      |
|          | -25 °C ... 80 °C (电缆，活动式安装)      |

## 环境和真实条件


|          |                             |
|----------|-----------------------------|
| 环境条件     |                             |
| 保护等级     | IP65                        |
|          | IP67                        |
| 环境温度（运行） | -25 °C ... 90 °C (针式/孔式)    |
|          | -25 °C ... 80 °C (电缆，固定式安装) |
|          | -5 °C ... 80 °C (电缆，活动式安装)  |

## 标准和规范

|       |                 |
|-------|-----------------|
| 标准标识  | M8针式插头连接器       |
| 标准/规格 | IEC 61076-2-104 |


## 图纸

尺寸图



M8 x 1 针式，弯头

示意图



M8针式引脚分配，3芯，插头侧视图


# SAC-3P-M 8MR/ 5,0-PUR SH - 传感器/执行器电缆

1521685

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1521685>




示意图



连接器引脚分配

电路图



M8针式触点分配

# SAC-3P-M 8MR/ 5,0-PUR SH - 传感器/执行器电缆



1521685

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1521685>

## 认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1521685>

|                                                                                                                                   |                    |                    |         |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------|---------------------|
| <div> <b>UL 认证</b><br/>认证ID: FILE E 221474</div> |                    |                    |         |                     |
|                                                                                                                                   | 额定电压U <sub>N</sub> | 额定电流I <sub>N</sub> | 接线容量AWG | 接线容量mm <sup>2</sup> |
|                                                                                                                                   | 60 V               | 4 A                | -       | -                   |

|                                                                                                                                        |                    |                    |         |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------|---------------------|
| <div> <b>cUL Listed</b><br/>认证ID: FILE E 221474</div> |                    |                    |         |                     |
|                                                                                                                                        | 额定电压U <sub>N</sub> | 额定电流I <sub>N</sub> | 接线容量AWG | 接线容量mm <sup>2</sup> |
|                                                                                                                                        | 60 V               | 4 A                | -       | -                   |

|                                                                                                                                              |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| <div> <b>EAC-RoHS</b><br/>认证ID: RU D-DE.HB35.B.00387</div> |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|                     |  |  |  |  |
|---------------------|--|--|--|--|
| <b>cULus Listed</b> |  |  |  |  |
|---------------------|--|--|--|--|

# SAC-3P-M 8MR/ 5,0-PUR SH - 传感器/执行器电缆



1521685

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1521685>

## 分类

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27060311 |
| ECLASS-12.0 | 27060311 |
| ECLASS-13.0 | 27060311 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001855 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
|-------------|----------|

# SAC-3P-M 8MR/ 5,0-PUR SH - 传感器/执行器电缆



1521685  
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1521685>

## 产品环境合规性

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| EU RoHS                                |                  |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》                       | 是, 无豁免           |
| China RoHS                             |                  |
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E           |
|                                        | 没有超过限值的危险物质      |
| EU REACH SVHC                          |                  |
| 《REACH候选物质注释》( CAS编号 )                 | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
| EF3.0 气候变化                             |                  |
| CO2e 千克                                | 1.068千克二氧化碳当量    |

Phoenix Contact 2025 Â© - 保留所有权利  
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部  
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号  
（江宁236信箱）邮编：211100  
025-52121888  
[phoenix@phoenixcontact.com.cn](mailto:phoenix@phoenixcontact.com.cn)