


KRE52-PP

Galet de roulement

Stud type track rollers KRE...-PP-A, single row needle roller bearings with particularly thick-walled outer ring, needle roller and cage assembly and a solid roller stud with fixing thread and a mounting aid, axial guidance of outer ring is provided by the plastic axial plain washers, contact flange and contact washer, three-stage sealing by plastic axial plain washer on both sides, with eccentric collar

Information technique



Votre alternative produit actuelle

joint	PP	Joint frottant des deux côtés
profile bague extérieure	IOP	Optimized INA-profile
graisseur	2x	Drive-fit lubrication nipple unmounted 2x
Assembling aid head	I6	Hexagon socket
Mounting aid stud	I6	Hexagon socket

dimensions principale & données de performance

D	52 mm	Diamètre extérieur
d 1	20 mm	Diamètre d'ajustement des boulons
B	66 mm	Largeur
C r w	16.700 N	Charge dyn. de base, radiale
C 0r w	29.500 N	Charge stat. de base, radiale
C ur w	3.850 N	Limite à la fatigue, radiale
n D G	2.400 1/min	Vitesse pour une lubrification à la graisse
≈m	0,49 kg	Poids



Dimensions

B 1	25,6 mm	largeur rondelle axiale
B 2	40,5 mm	Longueur effective du goujon
B 3	9 mm	Distance trou de lubrification
C	24 mm	Largeur, bague extérieure
C 1	0,8 mm	Saillie bague extérieure par rapport à la rondelle de butée
r min	1 mm	Dimension minimum de chanfrein
d 2	36,5 mm	Diamètre d'arrêt rondelle de butée
d 3	4 mm	Diamètre trou de lubrification
G	M20X1,5	Filetage
l G	21 mm	Longueur de taraudage
W	10 mm	Cote nominale du six pans creux
d e	24 mm	Diamètre d'excentrique
B e	18 mm	Largeur, excentrique
e	1 mm	Excentricité

information additionnelle

	NIPA2X7,5	Graisser entrainement
M A	120 Nm	Couple de serrage écrou

Caractéristiques

-  Effort radial
-  Lubrification à vie, sans entretien
-  Lubrification à la graisse
-  Etanche des 2 côtés