

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Odace Architecte - plaque de finition centrale - effet Terrazzo

S954801

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Gamme                         | Odace                 |
| Type de produit ou équipement | Combinaison de plaque |
| Design                        | Odace Architecte      |
| Sens de montage               | Horizontal/vertical   |
| Entraxe                       | 71 mm                 |
| Nuance de la couleur          | Terrazzo              |
| Type d'emballage              | Emballage carton      |
| Conditions d'utilisation      | Central               |
| Type de cadre                 | Simple                |
| Nombre de postes              | 1 poste               |

### Complémentaires

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montage de l'appareil           | Affleurant                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Mode de fixation                | Clipsable                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Finition de la surface          | Mat                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Traitement de surface           | Non traité                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Matière                         | Composite                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Hauteur                         | 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Largeur                         | 71 mm                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Profondeur                      | 11 mm                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Poids Net                       | 0,097 kg                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tenue aux chocs IK              | IK04                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Degré de protection IP          | IP21 D                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Résistance aux agents chimiques | Résistant à l'acide lactique<br>Résistant à l'ammonium quaternaire dilué<br>Résistant au javellisant dilué<br>Résistant à l'ammoniaque dilué<br>Résistant à l'eau savonneuse<br>Résistant au lave vitre<br>Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes<br>Résistant à l'hexane |
| Position de montage             | Central                                                                                                                                                                                                                                                                          |

### Environnement

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| Température ambiante pour le stockage | -5...50 °C |
|---------------------------------------|------------|

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

|                                                |                                                                                                                              |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Certifications du produit                      | NF                                                                                                                           |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | 5...45 °C                                                                                                                    |
| Normes                                         | NF C 61-314<br>EN 60669-1                                                                                                    |
| Caractéristique d'environnement                | Décolorant<br>Savon liquide<br>Liquide de nettoyage pour vitres<br>Alcool<br>Acétone<br>Huile<br>Résistant aux UV<br>Pétrole |

## Emballage

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1             | PCE       |
| Nombre d'unité par paquet      | 1         |
| Hauteur de l'emballage 1       | 1,500 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 9,000 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 11,500 cm |
| Poids de l'emballage (Kg)      | 44,000 g  |
| Type d'emballage 2             | BB1       |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 10        |
| Hauteur de l'emballage 2       | 12,000 cm |
| Largeur de l'emballage 2       | 9,500 cm  |
| Longueur de l'emballage 2      | 16,000 cm |
| Poids de l'emballage 2         | 488,000 g |
| Type d'emballage 3             | S02       |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 20        |
| Hauteur de l'emballage 3       | 15,000 cm |
| Largeur de l'emballage 3       | 30,000 cm |
| Longueur de l'emballage 3      | 40,000 cm |
| Poids de l'emballage 3         | 1,264 kg  |

## Garantie contractuelle

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garantie (en mois) | 18 |
|--------------------|----|

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

| 🌿 Empreinte environnementale            |   |
|-----------------------------------------|---|
| Empreinte carbone du cycle de vie total | 1 |

Use Better


| 📦 Matières et Substances                          |                                                                  |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Pourcentage moyen de contenu en plastique recyclé | 99 %                                                             |
| Emballage avec carton recyclé                     | Non                                                              |
| Emballage sans plastique                          | Non                                                              |
| <a href="#">Directive RoHS UE</a>                 | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) |
| Régulation REACH                                  | <a href="#">Déclaration REACH</a>                                |

Use Again

| 🔄 Réemballer et réusiner |                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------|
| Profil de circularité    | Pas d'opérations particulières de recyclage requises |
| Reprise                  | Non                                                  |

Technical Illustration

Dimensions



(mm)

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Image of product / Alternate images

Alternative

---

