

Données techniques

NUKR52/3AS

Galet de cames sur axe

Roulement à aiguilles, galet de came sur axe, rouleaux cylindriques jointifs, fente pour tournevis, trou sur axe, double protection, bague extérieure bombée

DEFINITION TECHNIQUE	
Marque	NTN
D - Diamètre Extérieur	52 mm
d1 - Diamètre axe	20 mm
C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure	24 mm
F - Cote sous Rouleaux	30 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure	25,5 mm
B1 - Longueur totale de l'axe	66 mm
B2 - Longueur de la tige de l'axe	40,5 mm
G - Désignation du filetage de l'axe	M20X1.5
G1 - Longueur du filetage de l'axe	21 mm
B3 - Distance entre face rondelle et trou de lub. radial	9 mm
C1 - Distance entre face galet et face rondelle	0,8 mm
n - Diamètre trou de lubrification axial	8 mm
a - Diamètre trou de lubrification radial	4 mm
e - Diamètre d'entrée galet ou de la rondelle	31 mm
R - Rayon de la piste galet	500 mm
Couple de serrage max	98 N-m
Roulement avec / sans cage	Sans

DEFINITION TECHNIQUE

Classe de Jeu Radial	CN
Classe de précision	P0
Masse	0,45 kg

PERFORMANCE PRODUIT

Cr - Capacité charge dynamique	42500000 mN
C0r - Capacité charge statique	57500000 mN
Charge de la piste sphérique de galet	5550000 mN
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse	19800 °/s
Tmin - Température mini de Fonctionnement	253,15 °K
Tmax - Température max de Fonctionnement	393,15 °K

