

特点

- 额定电压 600V
- 工作温度: -65°C 至 150°C
- 绞合锡铜线
- 采用改良的交联聚烯烃绝缘
- 以 100m 卷装供货
- UL 3289 标准

RS PRO 黑色, 3.3 mm² 器材电线, 100m

RS 库存号: 885-0869



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性 1

RS PRO 为您提供一系列设备电线，适用于电路板和控制面板内的内部电子布线。此架空电线随附 PVC 绝缘，采用 100 m 卷装，是您应用的极佳补充。所有型号均高度可靠且质量放心。

一般规格

类型	设备电线
导线材料	绞合镀锡铜
护套颜色	黑色
绝缘材料	XL-PE
电线类型	UL3289
屏蔽类型	无屏蔽
绞线数	56
应用	电路板，计算机内部，车灯，移动电话和其他电池供电设备

电气规格

美国线规	12AWG
芯线束	56/0.3mm
额定电压	600V
电缆类型	绞合
导线电阻	最大直流电阻 (20 °C Ω μ S/km) : 5.7 (最大值)
测试电压	2000V 交流

机械规格

横截面积	3.3mm ²
外径	4.2mm
长度	100m
绝缘壁厚	0.8mm
导线直径 (mm)	56/0.30mm
绞线尺寸	2.6mm
标称绝缘直径	(±0.15mm) 4.20

操作环境规格

最低工作温度	-65°C
最高工作温度	150°C
工作温度范围:	-65°C 至 150°C

认证

合规性 / 认证	UL3289 , CSA 和 CL
符合标准	CSA 1503 , RoHS 认证, UL 3288 , UL 3289 , UL 认证

Cross Section

